

SKINTOP® CLICK SORTIMO® T-BOXX

SKINTOP® CLICK SORTIMO® T-BOXX, bez nutnosti protimatice, jednoduchá montáž, ochrana proti vibracím, malé balení, velká variabilita

Info

Optimální uspořádání v praktickém SORTIMO® T-BOXX

Nejnovější systém kabelových vývodů na trhu pro co nejrychlejší a maximálně pohodlnou montáž. Jednoduše zaklapnout – pootočít doleva – pootočít doprava – a je hotovo. Výsledkem je upevnění, vystředění, odlehčení tahu a nejvyšší krytí během několika sekund.



Široká paleta schvalovacích certifikací



Teplotně odolný



Montážní čas



Velký rozsah sevření



Dobrá chemická odolnost

Výhody

Méně součástí, protimatice není nutná

Až 70 % úspory času díky inovačnímu upevňovacímu systému

Jednoduchá, volná montáž v libovolné poloze

Ochrana proti vibracím

Není nutný závit

Oblasti použití

Automatizační technika

Solární aplikace

Poslední změny (20.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://lappczech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® CLICK SORTIMO® T-BOXX

Výroba rozvaděčů
Klimatizační technika
Elektrotechnika, měřicí a regulační technika

Vlastnosti výrobku

Optimální uspořádání v praktickém SORTIMO® T-BOXX
Malá balicí jednotka, široké spektrum variant
Kufr z lehkého, mechanicky odolného a nárazuvzdorného polypropylenu
Dva pevné zámky – ideální pro montáž např. na staveništi

Odkazy na normy / schválení

UL File No. E79903

Poznámky

Pro doplnění jsou k dispozici standardní balení

Rozsah dodávky

Součástí dodávky jsou demontážní nástroje ve všech velikostech

Dodává se v SORTIMO® T-BOXX

Montážní pokyny

SKINTOP® CLICK M12 / 40 ks (č. výr. 53112692)

SKINTOP® CLICK M16 / 55 ks (č. výr. 53112686)

SKINTOP® CLICK M20 / 25 ks (č. výr. 53112687)

SKINTOP® CLICK M25 / 25 ks (č. výr. 53112688)

SKINTOP® CLICK M32 / 9 ks (č. výr. 53112694)

Technická data

Klasifikace ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Description: kabelová vývodka

Klasifikace ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: Kabelová vývodka

Barva:

RAL 7035 světle šedá

Materiál:

Těleso: speciální polyamid

Těsnění: speciální elastomer

Krytí:

IP 68 - 4 bar (M12)

IP 68 - 5 bar (M16 - M25)

IP 68 - 1 bar (M32)

Teplotní rozsah:

Dynamicky: -20 °C až +100 °C

Sticky: -40 °C až +100 °C

Poznámka

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
Uvedené ceny jsou základní ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

SKINTOP® CLICK SORTIMO® T-BOXX

Číslo výrobku	Označení výrobku/velikost	Balící jednotky kusů
53112695	SKINTOP® CLICK SORTIMO® BOXX	1

Poslední změny (20.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://lappcech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03.16