

EPIC® H-A 3

Vložky H-A se šroubovacím připojením, pro průřezy do 2,5 mm²

Malá, robustní vložka je vhodná pro napájecí konektor a lze ji použít např. i při výrobě strojů a zařízení nebo v ovládacích systémech.

Info

Malý napájecí konektor pro jedno nebo třífázový proud
 Snadná montáž díky přímým vstupům vodičů
 Made in Germany



Výroba strojů a zařízení



Železnice



Větrné elektrárny



Montážní čas



Nároky na prostor



Široká paleta schvalovacích certifikací

Výhody

Malé vložky H-A 3 / H-A 4 se používají, je-li k dispozici jen minimální prostor.

Snadno obsluhovatelné šroubovací připojení

Snadné připojení kabelu pomocí přímé kabelové vývodky do kontaktů

Železniční aplikace: Požární ochrana v kolejových vozidlech: Zkouška podle EN 45545-2, požadavky R22 a R23, úroveň nebezpečí HL1, HL2 a HL3.

EPIC® H-A 3

Oblasti použití

Výroba strojů a zařízení
Regulační technika
Výroba přístrojů
Použití v železniční dopravě/konstrukci vozidel

Technická data

Klasifikace ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 ETIM 5.0 Class-Description: vložky pro průmyslové konektory
Klasifikace ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-Description: Kontaktní vložka pro průmyslový konektor
Jmenovité napětí (V):	IEC: 400 V UL: 600 V CSA: 600 V
Jmenovité impulzní napětí:	4 kV
Jmenovitý proud (A):	IEC: 23 A UL: 10 A CSA: 10 A
Stupeň znečištění:	3
Hořlavost:	UL94 V-0
Vnitřní odpor:	1,5–4 mOhm
Kontakty:	Slitina mědi, tvrdě postříbřená
Počet kontaktů:	3 + PE
Připojení vodičů:	Šroubovací připojení: 0,5-2,5 mm ² (2,5 mm ² s koncovou dutinkou žil v závislosti na profilu krimpů)
Délka odizolování mm:	6
Pracovní cykly:	100
Zkoušeno VDE:	Certifikovaná kontrola výroby: VDE-reg. č.:B437 UL aprobační: UL File Number: E75770
Teplotní rozsah:	-40 °C až +100 °C, krátkodobě až +125 °C

Poznámka

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
Uvedené ceny jsou základní ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

EPIC® H-A 3

Číslo výrobku	Popis výrobku	Typ kontaktu	Počet pracovních kontaktů	Balící jednotky kusů
H-A 3 šroubovací připojení				
10420000	H-A 3 SS	kolík	1-3	10
10421000	H-A 3 BS	dutinka	1-3	10

Poslední změny (13.01.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Produktové management <http://appcech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3