

EPIC® H-B 10 TGBH

Provedení pouzdra H-B. Průmyslový standard.

Robustní kovové pouzdro pro hranaté konektory s přímým kabelovým vstupem a se 2 příčnými třmeny je ideální pro použití při stavbě strojů a zařízení.

Info

Více vnitřního prostoru pro zapojení

Pro připojení protikusů s integrovaným víkem

Třída krytí UL50E, testováno



Doplňující komponenty pro automatizaci od firmy Lapp



Výroba strojů a zařízení



Mechanická odolnost



Robustní



Vodotěsná

Výhody

Nejmenší pouzdra s podélnými a příčnými třmeny. Pro každou aplikaci to správné pouzdro

Dva podélné třmeny pro vyšší bezpečnost

Oblasti použití

Investiční výstavba

Osvětlovací a ozvučovací technika

Plastikářský průmysl

Poslední změny (20.01.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://lappczech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 10 TGBH

Vlastnosti výrobku

Kabelové pouzdro, vysoké provedení
2 příčné třmeny
Kabelový vstup přímý
Provedení s hrdlem/bez hrdla

Technická data

Klasifikace ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Description: pouzdra pro průmyslové konektory
Klasifikace ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Pouzdro pro průmyslový konektor
Materiál:	Pouzdro: slitina hliníku povrchově upravena šedou práškovou barvou Třmen: pozinkovaná ocel Těsnění: NBR
Krytí:	IP 65 (v uzavřeném stavu) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (v uzavřeném stavu)
Zkoušeno VDE:	Certifikovaná kontrola výroby: VDE-reg. č.:B437 UL aprobace: UL File Number: E75770
Teplotní rozsah:	-40 °C až +100 °C, krátkodobě až +125 °C

Poznámka

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
Uvedené ceny jsou základní ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

EPIC® H-B 10 TGBH

Číslo výrobku	Popis výrobku	M	PG	Připojovací hrdlo	Balící jednotky kusů
H-B pouzdra: kabelové pouzdro (kabelový vstup přímý, příčné třmeny, vysoké provedení)					
70055200	H-B 10 TGBH 21	-	21	ano	10
70055400	H-B 10 TGBH 29	-	29	ano	10
79055200	H-B 10 TGBH M25	25	-	-	10
79055400	H-B 10 TGBH M32	32	-	-	10

Poslední změny (20.01.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://lappcech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03.16