


EPIC® H-B 16 AG-LB

Provedení pouzdra H-B. Průmyslový standard.

Univerzální pouzdro pro hranaté konektory je určeno pro použití v plastikářském průmyslu a sestává z podélného třmenu a těsnění.

Info

Jeden podélný třmen pro snadné uzamčení s jednoduchým zdvihacím systémem
Třída krytí UL50E, testováno



Vodotěsná



Robustní



Mechanická odolnost



Výroba strojů a zařízení



Automatizace

Výhody

Standard pro kabelová pouzdra. Široký sortiment pro různá použití

Oblasti použití

Investiční výstavba
Osvětlovací a ozvučovací technika
Plastikářský průmysl

Vlastnosti výrobku

Poslední změny (20.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://lappczech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 16 AG-LB

Vestavné pouzdro
1 podélný třmen
Včetně plochého těsnění

Technická data

Klasifikace ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Description: pouzdra pro průmyslové konektory
Klasifikace ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Pouzdro pro průmyslový konektor
Materiál:	Pouzdro: slitina hliníku povrchově upravena šedou práškovou barvou Třmen: pozinkovaná ocel Těsnění: NBR
Krytí:	IP 65 (v uzavřeném stavu) UL50 typ 12 (se západkou)
Zkoušeno VDE:	Certifikovaná kontrola výroby: VDE-reg. č.:B437 UL aprobace: UL File Number: E75770
Teplotní rozsah:	-40 °C až +100 °C, krátkodobě až +125 °C

Poznámka

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
Uvedené ceny jsou základní ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

EPIC® H-B 16 AG-LB

Číslo výrobku	Popis výrobku	M	Balící jednotky kusů
H-B pouzdra: vestavné pouzdro (podélný třmen)			
10072900	H-B 16 AG-LB	AG	5

Poslední změny (20.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://lappcech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03.16