

EPIC® H-B 24 TSH-RO

Provedení pouzdra H-B. Průmyslový standard.

Robustní, vysoké kovové pouzdro má šroub pro podélný třmen a boční kabelový vstup. Lze ho použít např. v plastikářském průmyslu.

Info

Uchopitelná žebra pro pohodlné vytažení konektoru

Více vnitřního prostoru pro zapojení

Třída krytí UL50E, testováno



Doplňující komponenty pro automatizaci od firmy Lapp



Výroba strojů a zařízení



Mechanická odolnost



Robustní



Vodotěsná

Výhody

Vhodné pro mnoho aplikací. K dispozici je široký výběr konektorových pouzder a vložek
M40 housing extension on M50 with SKINTOP 53112083 possible (clamping range 27 - 35 mm)

Oblasti použití

Investiční výstavba

Osvětlovací a ozvučovací technika

Plastikářský průmysl

Poslední změny (21.01.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://lappczech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 24 TSH-RO

Vlastnosti výrobku

Kabelové pouzdro, vysoké provedení
Čepy pro podélný třmen
Kabelový vstup boční
Provedení s hrdlem/bez hrdla

Technická data

Klasifikace ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Description: pouzdra pro průmyslové konektory
Klasifikace ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Pouzdro pro průmyslový konektor
Materiál:	Pouzdro: slitina hliníku povrchově upravena šedou práškovou barvou Třmen: pozinkovaná ocel Těsnění: NBR
Krytí:	IP 65 (v uzavřeném stavu) NEMA 250, UL50E: 12 (v uzavřeném stavu)
Zkoušeno VDE:	Certifikovaná kontrola výroby: VDE-reg. č.:B437 UL aprobace: UL File Number: E75770
Teplotní rozsah:	-40 °C až +100 °C, krátkodobě až +125 °C

Poznámka

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
Uvedené ceny jsou základní ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

EPIC® H-B 24 TSH-RO

Číslo výrobku	Popis výrobku	M	PG	Připojovací hrdlo	Balící jednotky kusů
H-B pouzdra: kabelové pouzdro (kabelový vstup úhlový, čepy pro podélný třmen, vysoké provedení)					
70154400	H-B 24 TSH-RO 21	-	21	ano	5
70154600	H-B 24 TSH-RO 29	-	29	ano	5
79154400	H-B 24 TSH-RO M25	25	-	-	5
79154600	H-B 24 TSH-RO M32	32	-	-	5
79154800	H-B 24 TSH-RO M40	40	-	-	5

Poslední změny (21.01.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://appozech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03.16