

EPIC® nářadí pro kontakty MC 2,5 soustružené

Pro vložky a moduly hranatých konektorů EPIC®



Vlastnosti výrobku

Lokátor a krimpovací čelisti jsou vhodné pro krimpovací kleště 11147000 a krimpovací stroj 11147001

Poznámka

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
Uvedené ceny jsou základní ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

EPIC® nářadí pro kontakty MC 2,5 soustružené

Číslo výrobku	Popis výrobku	Kontakty	Průřez vodiče mm ²	Verze	Poznámky	Balící jednotky kusů
11147000	Krimpovací kleště	Bez krimpovacích čelistí, bez lokátoru	-	V servisním kufříku na nářadí	-	1
11147001	Krimpovací zařízení	Bez krimpovacích čelistí, bez lokátoru	-	Pneumatické, 5–10 barů	-	1
11147100	Krimpovací čelisti	Pro krimpovací zařízení 11147000, 11147001	0.14 - 4.0	-	Pro kontakty: H-D 1,6 soustružené, H-BE 2,5 soustružené, MC 2,5 soustružené, MH 4.0	1
11147200	Lokátor	-	-	Pro krimpovací zařízení 11147000, 11147001	Pro kontakty: H-D 1,6 soustružené, H-BE soustružené, MC 2,5 soustružené, MC 2,5 lisované	1
11171000	-	-	-	-	-	1

Poslední změny (12.01.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://appozech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® nářadí pro kontakty MC 2,5 soustružené



11147001