


## POWERLOCK BOX C\*

Kulaté konektory pro servopohony a napájení

POWERLOCK BOX 660 A verze pro 19 Zoll slot, bezpečností díky sekvenčnímu styku a možnosti zablokování skříňky

### Info

Uzamykatelný proti neoprávněnému rozpojení



Vodotěsná



Spolehlivost



Robustní



Optimální odlehčení tahu



Velký rozsah sevření

### Výhody

Zajišťuje správné pořadí připojení a rozpojení sady konektorů (PE, N, L1, L2, L3).

Každá barva různě kódována pro zamezení nesprávného zapojení

IP 20 zabezpečený proti dotyku

Integrovaný mikrospínač pro připojení výkonového odpojovače nebo signalizačního kabelu

### Oblasti použití

Zařízení pro alternativní energie

Pro mobilní a stacionární rozvod energie

Pro připojení motorů, transformátorů a generátorů

Osvětlovací a ozvučovací technika

## POWERLOCK BOX C\*

### Vlastnosti výrobku

Rozsah dodávky: kontakty se závitovou tyčí M12

Kabelový konektor pro mikrospínač na vyžádání  
19" pouzdro s výškou jednotky 2HE/2U

### Pouzdra

Utěsněný bezpečnostní kryt na vyžádání

### Technická data

Klasifikace ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002635 ETIM 5.0 Class-Description: kulaté průmyslové konektory
Klasifikace ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002635 ETIM 6.0 Class-Description: Kulatý konektor (průmyslový konektor)
Jmenovité napětí (V):	1000 V
Jmenovitý proud (A):	Krimpovací připojení max. 660 A
Stupeň znečištění:	3
Kontakty:	Krimpovací připojení: měď, postříbřená
Počet kontaktů:	4 + PE
Připojení vodičů:	Krimpovací připojení: 35–240 mm <sup>2</sup>
Krytí:	IP 65 (v uzavřeném stavu)
Pracovní cykly:	500
Teplotní rozsah:	-25°C ... +85°C

### Poznámka

\* Obchodovaný výrobek, nejde o výrobek společnosti Lapp

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů

Uvedené ceny jsou базové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právníckým osobám.

**POWERLOCK BOX C\***

Číslo výrobku	PL_BEZEICHNUNGARTIKEL	Způsob upevnění	Konfigurace pinů
44420288	POWERLOCK BOX A1 C	Ø 6,5 mm (4x)	4 + PE
Type A1, drain, with cover			
44420289	POWERLOCK BOX A1 CD	Ø 6,5 mm (4x)	4 + PE
Type A6, source			
44420284	POWERLOCK BOX A6 C	Ø 6,5 mm (4x)	4 + PE
Type A6, source, with cover			
44420285	POWERLOCK BOX A6 CD	Ø 6,5 mm (4x)	4 + PE

Poslední změny (25.05.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://appcech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02\_03.16

## POWERLOCK BOX C\*

