


SKINTOP® MS-SC NPT

SKINTOP® MS-SC NPT, kabelová vývodka z mosazi s vysoce vodivým, flexibilním EMC kontaktem, pro kabely s vnitřním pláštěm i bez něj



Široká paleta schvalovacích certifikací



Teplotně odolný



Rušivé signály



Spolehlivost

Výhody

Vysoce vodivá flexibilní kontaktní pružina pro zajištění EMC, jednoduchá instalace různých průměrů stínění

Nízkoohmový kontakt se stíněním, optimální ochrana EMC

Stejně tak vhodná pro pokračování vedení stínění kabelu k dalšímu připojení

Vhodná pro kabely s vnitřním pláštěm i bez vnitřního pláště

Oblasti použití

K uzemnění měděného stínicího opletu nebo kabelů s měděným vlnitým pláštěm v souladu s EMC

Automatizační technika

Telekomunikace

Měřicí, řídicí a regulační technika

Strojírenství a investiční výstavba

Odkazy na normy / schválení

UL File No. E79903

Konstrukce

Připojovací závit NPT dle ASME B1.20.1 – 2013

Poslední změny (20.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://lappczech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS-SC NPT

Technická data

| | |
|---------------------|---|
| Klasifikace ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: kabelová vývodka |
| Klasifikace ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Kabelová vývodka |
| Materiál: | Těleso: Poniklovaná mosaz Vložka: Polyamid Těsnění: CR o- kroužek: NBR |
| Krytí: | IP 68 - 10 bar |
| Teplotní rozsah: | Dynamicky: -25 °C až 100 °C Staticky: -40 °C až +100 °C |

Poznámka

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
Uvedené ceny jsou základní ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právníckým osobám.

SKINTOP® MS-SC NPT

| Číslo výrobku | Označení výrobku/velikost | Rozsah sevření Ø F mm | OK mm | Celková délka C mm | Délka závitů D mm | Balící jednotky kusů |
|--------------------|---------------------------|-----------------------|-------|--------------------|-------------------|----------------------|
| SKINTOP® MS-SC NPT | | | | | | |
| 53112910 | NPT 3/8" | 4,5 - 10 | 20 | 39.7 | 15 | 100 |
| 53112920 | NPT 1/2" | 7 - 13 | 24 | 42.5 | 15 | 50 |
| 53112930 | NPT 3/4" | 9 - 17 | 29 | 44.5 | 15 | 25 |
| 53112940 | NPT 1" | 11 - 21 | 36 | 49.0 | 15 | 25 |
| 53112950 | NPT 1 1/4" | 19 - 28 | 45 | 57.5 | 17 | 10 |
| 53112960 | NPT 1 1/2" | 27 - 35 | 54 | 61.5 | 17 | 5 |

Poslední změny (20.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://appzcech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03.16