

SKINDICHT® ZS-M

SKINDICHT® ZS-M, šestihřanné spojovací hrdlo s metrickým vnějším závitem a vnitřním závitem PG, montáž klíčem



Robustní

Výhody

Umožňuje používat příslušenství se závitem PG v metrických závitových otvorech
Montáž s vidlicovým klíčem

Oblasti použití

Šestihřanné spojovací hrdlo s metrickým vnějším závitem a vnitřním závitem PG
Stroje
Přístroje/aparáty
Pouzdra

Konstrukce

Metrický přípojovací závit dle DIN EN 60423
Základní technické informace viz DIN IEC 62444

Poznámky

SKINDICHT® ZS-M-XL má dlouhý metrický přípojovací závit

Technická data

Klasifikace ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Description: kabelová vývodka

Klasifikace ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: Kabelová vývodka

Materiál:

Poniklovaná mosaz

Teplotní rozsah:

-60 °C až +200 °C

SKINDICHT® ZS-M

Poznámka

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
Uvedené ceny jsou základní ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

SKINDICHT® ZS-M

Číslo výrobku	Vnější závit M1	Vnitřní závit PG/NPT	Balící jednotky kusů
SKINDICHT® ZS-M			
52104330	12 x 1,5	7.0	100
52104340	16 x 1.5	9.0	100
52104010	16 x 1.5	11.0	100
52104360	20 x 1.5	11.0	100
52104370	20 x 1.5	13.5	100
52104380	20 x 1.5	16.0	50
52104400	25 x 1.5	21.0	50
52104410	32 x 1.5	29.0	25
52104420	40 x 1.5	36.0	10
52104430	50 x 1.5	42.0	10
52104440	63 x 1.5	48.0	10
SKINDICHT® ZS-M-XL			
52104335	12 x 1,5	7.0	100
52104345	16 x 1.5	9.0	100
52104365	20 x 1.5	11.0	100
52104375	20 x 1.5	13.5	100
52104385	20 x 1.5	16.0	50
52104405	25 x 1.5	21.0	50
52104415	32 x 1.5	29.0	25
52104425	40 x 1.5	36.0	10
52104435	50 x 1.5	42.0	10
52104445	63 x 1.5	48.0	10

Poslední změny (20.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://appcech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03.16