

SKINDICHT® BLK-GL-M

SKINDICHT® BLK-GL-M, polyamidové záslepky zesílené skelnými vlákny, s vysokou stabilitou k uzavření předem vytvořených závitových děr



Vodotěsná



Spolehlivost



Robustní

Výhody

K uzavření předvrtaných závitových otvorů
Vysoká stabilita díky zpevnění sklolaminátem

Oblasti použití

Výroba rozvaděčů
Propojovací boxy
Připojovací krabice

Konstrukce

Metrický připojovací závit dle DIN EN 60423
Základní technické informace viz DIN IEC 62444

Technická data

Klasifikace ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

ETIM 5.0 Class-Description: vložka pro kabelovou vývodku

Klasifikace ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000032

ETIM 6.0 Class-Description: Uzavírací šroub

Barva:

RAL 7001 stříbřitě šedá

RAL 7035 světle šedá

RAL 9005 černá

Poslední změny (20.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://lappczech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® BLK-GL-M

Materiál:	Chování při hoření podle normy UL 94 HB Polyamid zpevněný skelnými vlákny
Krytí:	IP 54 IP 68 (s O-kroužkem)
Teplotní rozsah:	-40 °C až +100 °C

Poznámka

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
Uvedené ceny jsou základní ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

SKINDICHT® BLK-GL-M

Číslo výrobku	Označení výrobku/velikost	Délka závitu D mm	Balící jednotky kusů
SKINDICHT® BLK-GL-M stříbřité šedá			
52006101	M 12 x 1,5	6	100
52006111	M 16 x 1,5	6	100
52006121	M 20 x 1,5	6	100
52006131	M 25 x 1,5	8	100
52006141	M 32 x 1,5	8	50
52006151	M 40 x 1,5	8	25
52006161	M 50 x 1,5	10	25
52006171	M 63 x 1,5	12	25
SKINDICHT® BLK-GL-M světle šedá			
52006100	M 12 x 1,5	6	100
52006110	M 16 x 1,5	6	100
52006120	M 20 x 1,5	6	100
52006130	M 25 x 1,5	8	100
52006140	M 32 x 1,5	8	50
52006150	M 40 x 1,5	8	25
52006160	M 50 x 1,5	10	25
52006170	M 63 x 1,5	12	25
SKINDICHT® BLK-GL-M černá			
52006103	M 12 x 1,5	6	100
52006113	M 16 x 1,5	6	100
52006123	M 20 x 1,5	6	100
52006133	M 25 x 1,5	8	100
52006143	M 32 x 1,5	8	50
52006153	M 40 x 1,5	8	25
52006163	M 50 x 1,5	10	25
52006173	M 63 x 1,5	12	25
SKINDICHT® BLK-GL-M stříbřité šedá s O-kroužkem			
52006109	M 12 x 1,5	6	100
52006119	M 16 x 1,5	6	100
52006129	M 20 x 1,5	6	100
52006139	M 25 x 1,5	8	100
52006149	M 32 x 1,5	8	50
52006159	M 40 x 1,5	8	25
52006169	M 50 x 1,5	10	25

Poslední změny (20.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktový management <http://appozech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® BLK-GL-M

Číslo výrobku	Označení výrobku/velikost	Délka závitu D mm	Balicí jednotky kusů
52006179	M 63 x 1,5	12	25
SKINDICHT® BLK-GL-M světle šedá s O-kroužkem			
52006107	M 12 x 1,5	6	100
52006117	M 16 x 1,5	6	100
52006127	M 20 x 1,5	6	100
52006137	M 25 x 1,5	8	100
52006147	M 32 x 1,5	8	50
52006157	M 40 x 1,5	8	25
52006167	M 50 x 1,5	10	25
52006177	M 63 x 1,5	12	25
SKINDICHT® BLK-GL-M černá s O-kroužkem			
52006106	M 12 x 1,5	6	100
52006116	M 16 x 1,5	6	100
52006126	M 20 x 1,5	6	100
52006136	M 25 x 1,5	8	100
52006146	M 32 x 1,5	8	50
52006156	M 40 x 1,5	8	25
52006166	M 50 x 1,5	10	25
52006176	M 63 x 1,5	12	25

Poslední změny (20.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://appotech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03.16