

SKINDICHT® EH

SKINDICHT® EH, alternativní mosazné uzemňovací objímky pro SKINDICHT SHVE a SKINDICHT SRE



Rušivé signály

Výhody

Náhradní uzemňovací objímka

Oblasti použití

Uzemňovací objímka pro SKINDICHT® SHVE a SKINDICHT® SRE

Poznámky

Příklad přiřazení uzemňovací objímky k odpovídající vývodce:

SKINDICHT® EH 13.5/5 je vhodná pro

SKINDICHT® SHVE 13.5/9/9/5

Dodávka probíhá v co největších balicích jednotkách (volně sypaný materiál), minimální množství jedna balicí jednotka

Technická data

Klasifikace ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002317

ETIM 5.0 Class-Description: uzemňovací objímka pro kabelovou vývodku

Klasifikace ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002317

ETIM 6.0 Class-Description: Zemnicí spojka pro kabelové šroubení

Materiál:

Holá mosaz

Poznámka

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů

Uvedené ceny jsou základní ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

SKINDICHT® EH

Číslo výrobku	Označení výrobku a velikost PG/světlost	Vnitřní Ø mm	Ø příruby mm	Délka mm	Balící jednotky kusů
SKINDICHT® EH					
52010980	EH 9 / 3.2	3.2	13,3	11	100
52010985	EH 9 / 3.6	3.6	13,3	11	100
52010996	EH 11 / 4.5	4.5	16,7	9	100
52010000	EH 13.5 / 5	5	18,5	14	100
52010010	EH 13.5 / 6	6	18,5	14	100
52010020	EH 13.5 / 7	7	18,5	14	100
52010030	EH 16 / 8	8	20,5	14	50
52010040	EH 16 / 9	9	20,5	14	50
52010050	EH 16 / 10	10	20,5	14	50
52010060	EH 16 / 11	11	20,5	14	50
52010070	EH 21 / 12	12	26	16	50
52010080	EH 21 / 13	13	26	16	50
52010090	EH 21 / 14	14	26	16	50
52010100	EH 21 / 15	15	26	16	50
52010110	EH 21 / 16	16	26	16	50
52010120	EH 29 / 17	17	35	18	25
52010130	EH 29 / 18	18	35	18	25
52010140	EH 29 / 19	19	35	18	25
52010161	EH 36 / 22	22	45	10	10
52010162	EH 36 / 24	24	45	10	10
52010163	EH 36 / 26	26	45	10	10
52010164	EH 36 / 28	28	45	10	10

Poslední změny (20.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://appcech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03_16