


SKINDICHT® GMK

SKINDICHT® GMK, protimatice z polystyrolu s PG závitem, k zajištění kabelových vývodků do vrtaných otvorů bez závitů



Výhody

Dosedací plocha zabraňuje poškrábání pouzdra během montáže klíčem

Oblasti použití

K zajištění kabelových vývodků SKINDICHT® tam, kde tenká stěna skříně nedovoluje vyvrtání závitů ale pouze průchozího otvoru

Konstrukce

PG připojovací závit

Poznámky

Při vyšších utahovacích momentech a mechanickém namáhání doporučujeme matice SKINTOP® GMP-GL

Technická data

Klasifikace ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000940

ETIM 5.0 Class-Description: matice pro kabelovou vývodku

Klasifikace ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000940

ETIM 6.0 Class-Description: Protimatice pro kabelové šroubení

Barva:

RAL 7035 světle šedá

Materiál:

Polystyrol

Teplotní rozsah:

-20 °C až +70 °C

Poznámka

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
Uvedené ceny jsou základní ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

SKINDICHT® GMK

Číslo výrobku	Označení výrobku/velikost	Výška mm	OK mm	Balící jednotky kusů
SKINDICHT® GMK				
52000110	PG 7	5.0	19	100
52000120	PG 9	5.0	22	100
52000130	PG 11	5.0	24	100
52000140	PG 13,5	6.0	27	100
52000150	PG 16	6.0	30	100
52000160	PG 21	7.0	36	50
52000170	PG 29	7.0	46	50
52000180	PG 36	8.0	60	25
52000190	PG 42	8.0	65	25
52000200	PG 48	8.0	70	25

Poslední změny (20.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://appcech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03.16