

SKINTOP® ST-M








SKINTOP® ST-M, plastová kabelová vývodka se zvýšenou odolností proti olejům s variabilními rozsahy sevření, trvalou ochranou proti vibracím, pro offshore aplikace

Info

Přípustné IP69! Spolehlivost testována i v nejtvrděších podmínkách průmyslových čisticích strojů, vysokým tlakem a horkou vodou!

V praktické krabici je k dispozici ve webovém katalogu



-  Dobrá chemická odolnost
-  Velký rozsah sevření
-  Maximální ochrana proti vibracím
-  Montážní čas
-  Optimální odlehčení tahu
-  Teplotně odolný
-  Široká paleta schvalovacích certifikací

Výhody

Zvýšená odolnost proti olejům pro větší provozní bezpečnost
 Trvalá ochrana proti vibracím
 Velké, variabilní rozsahy sevření
 Optimální odlehčení tahu

Poslední změny (06.01.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://lappczech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® ST-M

Rozmanité příslušenství (např. vícenásobné těsnicí vložky)

Oblasti použití

Používá se tam, kde je nutné hodně kabelů a vodičů zavést do pouzder s minimálními nároky na prostor
Výroba strojů a zařízení
Fotovoltaika
Automatizační technika
Námořní zařízení a stavba lodí

Odkazy na normy / schválení

UL File No. E79903
GGVS: TÜ.EGG.020-95

Konstrukce

Metrický připojovací závit dle DIN EN 60423
Základní technické informace viz DIN IEC 62444

Poznámky

Verze SKINTOP® ST(R) M ISO mají extra dlouhý připojovací závit
Verze SKINTOP® ST(R) M ISO s dlouhým připojovacím závitem nemají certifikát DNV

Technická data

Klasifikace ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: kabelová vývodka
Klasifikace ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Kabelová vývodka
Pozor:	Montážní rozměry a utahovací momenty viz T21 Od velikosti M 40 x 1,5 po M 63 x 1,5 s O-kroužkem
Barva:	RAL 7001 stříbřitě šedá RAL 7035 světle šedá RAL 9005 černá/UV odolná
Materiál:	Těleso: polyamid Těsnění: CR
Zkoušky:	GGVS: TÜ.EGG.020-95
Krytí:	IP 66 IP 68 - 5 bar IP 69 NEMA Type 1, 12
Teplotní rozsah:	Staticky: -40 °C až +100 °C Dynamicky: -20 °C až +100 °C

Poznámka

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
Uvedené ceny jsou základní ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

SKINTOP® ST-M

Číslo výrobku	Označení výrobku/velikost	Ø F mm	OK mm	Celková délka C mm	Thread length D mm	Balící jednotky kusů
SKINTOP® ST-M stříbřitě šedá						
53111000	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	30.0	8	100
53111010	M 16 x 1,5	4 - 10	19	34.0	8	100
53111020	M 20 x 1,5	6 - 13	25	37.0	9	100
53111030	M 25 x 1,5	8 - 17	30	40.0	10	50
53111040	M 32 x 1,5	9 - 21	36	47.0	10	25
53111050	M 40 x 1,5	16 - 28	46	52.0	10	10
53111060	M 50 x 1,5	27 - 34	55	62.0	12	5
53111070	M 63 x 1,5	34 - 45	66	71.0	12	5
SKINTOP® ST-M černá						
53111200	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	30.0	8	100
53111210	M 16 x 1,5	4 - 10	19	34.0	8	100
53111220	M 20 x 1,5	6 - 13	25	37.0	9	100
53111230	M 25 x 1,5	8 - 17	30	40.0	10	50
53111240	M 32 x 1,5	9 - 21	36	47.0	10	25
53111250	M 40 x 1,5	16 - 28	46	52.0	10	10
53111260	M 50 x 1,5	27 - 34	55	62.0	12	5
53111270	M 63 x 1,5	34 - 45	66	71.0	12	5
SKINTOP® ST-M světle šedá						
53111400	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	30.0	8	100
53111410	M 16 x 1,5	4 - 10	19	34.0	8	100
53111420	M 20 x 1,5	6 - 13	25	37.0	9	100
53111430	M 25 x 1,5	8 - 17	30	40.0	10	50
53111440	M 32 x 1,5	9 - 21	36	47.0	10	25
53111450	M 40 x 1,5	16 - 28	46	52.0	10	10
53111460	M 50 x 1,5	27 - 34	55	62.0	12	5
53111470	M 63 x 1,5	34 - 45	66	71.0	12	5
SKINTOP® ST M ISO stříbřitě šedá (s dlouhým metrickým připojovacím závitem)						
53017010	M 16 x 1,5 ISO	3,5 - 8	19	40.0	12	100
53017030	M 20 x 1,5 ISO	5 - 12	24	45.0	13	100
53017040	M 25 x 1,5 ISO	9 - 14	27	47.0	13	50
SKINTOP® ST M ISO černá (s dlouhým metrickým připojovacím závitem)						
53010000	M 12 x 1,5 ISO	3,5 - 7	15	36.7	15	100
53017210	M 16 x 1,5 ISO	3,5 - 8	19	40.0	12	100

Poslední změny (06.01.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktový management <http://appotech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03_16

SKINTOP® ST-M

Číslo výrobku	Označení výrobku/velikost	Ø F mm	OK mm	Celková délka C mm	Thread length D mm	Balící jednotky kusů
53017230	M 20 x 1,5 ISO	5 - 12	24	45.0	13	100
53017240	M 25 x 1,5 ISO	9 - 14	27	47.0	13	50

Poslední změny (06.01.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://lappcech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® ST-M

