









SKINTOP® ST-M

SKINTOP® ST-M, plastová kabelová vývodka se zvýšenou odolností proti olejům s variabilními rozsahy sevření, trvalou ochranou proti vibracím, pro offshore aplikace

Info

Nyní s krytím IP 69! Ověřená spolehlivost i v náročných procesech čištění strojů a zařízení s použitím vysokotlakého čištění a horké vody!



-  Široká paleta schvalovacích certifikací
-  Teplotně odolný
-  Optimální odlehčení tahu
-  Montážní čas
-  Maximální ochrana proti vibracím
-  Velký rozsah sevření
-  Dobrá chemická odolnost

Výhody

Zvýšená odolnost proti olejům pro větší provozní bezpečnost
 Trvalá ochrana proti vibracím
 Velké, variabilní rozsahy sevření
 Optimální odlehčení tahu
 Rozmanité příslušenství (např. vícenásobné těsnicí vložky)

Poslední změny (14.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://lappczech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® ST-M

Oblasti použití

Používá se tam, kde je nutné hodně kabelů a vodičů zavést do pouzder s minimálními nároky na prostor

Výroba strojů a zařízení

Fotovoltaika

Automatizační technika

Námořní zařízení a stavba lodí

Odkazy na normy / schválení

UL File No. E79903

GGVS: TÜ.EGG.020-95

Konstrukce

Metrický přípojovací závit dle DIN EN 60423

Základní technické informace viz DIN IEC 62444

Poznámky

Vhodné doplňky viz SKINTOP® metrické příslušenství

Vhodná matice SKINTOP® GMP-GL-M

Verze SKINTOP® ST(R) M ISO mají extra dlouhý přípojovací závit

Verze SKINTOP® ST(R) M ISO s dlouhým přípojovacím závitem nemají certifikát DNV

Technická data

Klasifikace ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: kabelová vývodka
Klasifikace ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Kabelová vývodka
Pozor:	Montážní rozměry a utahovací momenty viz T21 Od velikosti M 40 x 1,5 po M 63 x 1,5 s O-kroužkem
Barva:	RAL 7001 stříbřitě šedá RAL 7035 světle šedá RAL 9005 černá/UV odolná
Materiál:	Těleso: polyamid Těsnění: CR
Zkoušky:	GGVS: TÜ.EGG.020-95
Krytí:	IP 68 - 5 bar IP 69
Teplotní rozsah:	Statically: -40 °C až +100 °C Dynamicky: -20 °C až +100 °C

Poznámka

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů

Uvedené ceny jsou bazové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

SKINTOP® ST-M

Číslo výrobku	Označení výrobku/velikost	Rozsah sevření Ø F mm	OK mm	Celková délka C mm	Délka závitu D mm	Balící jednotky kusů
SKINTOP® ST-M stříbřitě šedá						
53111000	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	30.0	8	100
53111010	M 16 x 1,5	4 - 10	19	34.0	8	100
53111020	M 20 x 1,5	6 - 13	25	37.0	9	100
53111030	M 25 x 1,5	8 - 17	30	40.0	10	50
53111040	M 32 x 1,5	9 - 21	36	47.0	10	25
53111050	M 40 x 1,5	16 - 28	46	52.0	10	10
53111060	M 50 x 1,5	27 - 34	55	62.0	12	5
53111070	M 63 x 1,5	34 - 45	66	71.0	12	5
SKINTOP® ST-M černá						
53111200	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	30.0	8	100
53111210	M 16 x 1,5	4 - 10	19	34.0	8	100
53111220	M 20 x 1,5	6 - 13	25	37.0	9	100
53111230	M 25 x 1,5	8 - 17	30	40.0	10	50
53111240	M 32 x 1,5	9 - 21	36	47.0	10	25
53111250	M 40 x 1,5	16 - 28	46	52.0	10	10
53111260	M 50 x 1,5	27 - 34	55	62.0	12	5
53111270	M 63 x 1,5	34 - 45	66	71.0	12	5
SKINTOP® ST-M světle šedá						
53111400	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	30.0	8	100
53111410	M 16 x 1,5	4 - 10	19	34.0	8	100
53111420	M 20 x 1,5	6 - 13	25	37.0	9	100
53111430	M 25 x 1,5	8 - 17	30	40.0	10	50
53111440	M 32 x 1,5	9 - 21	36	47.0	10	25
53111450	M 40 x 1,5	16 - 28	46	52.0	10	10
53111460	M 50 x 1,5	27 - 34	55	62.0	12	5
53111470	M 63 x 1,5	34 - 45	66	71.0	12	5
SKINTOP® ST M ISO stříbřitě šedá (s dlouhým metrickým připojovacím závitem)						
53017010	M 16 x 1,5 ISO	3,5 - 8	19	40.0	12	100
53017030	M 20 x 1,5 ISO	5 - 12	24	45.0	13	100
53017040	M 25 x 1,5 ISO	9 - 14	27	47.0	13	50
SKINTOP® ST M ISO černá (s dlouhým metrickým připojovacím závitem)						
53010000	M 12 x 1,5 ISO	3,5 - 7	15	36.7	15	100
53017210	M 16 x 1,5 ISO	3,5 - 8	19	40.0	12	100

Poslední změny (14.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktový management <http://lappcech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03_16

SKINTOP® ST-M

Číslo výrobku	Označení výrobku/velikost	Rozsah sevření Ø F mm	OK mm	Celková délka C mm	Délka závitu D mm	Balící jednotky kusů
53017230	M 20 x 1,5 ISO	5 - 12	24	45.0	13	100
53017240	M 25 x 1,5 ISO	9 - 14	27	47.0	13	50

Poslední změny (14.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://lappcech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® ST-M

