


SKINTOP® DIX-M

SKINTOP® DIX-M, NBR vícenásobně těsnící vložky, zvýšení hustoty uložení umožňuje použití menších konstrukčních prvků, jednoduché vedení více kabelů



Doplňující komponenty pro automatizaci od firmy Lapp



Montážní čas



Optimální odlehčení tahu



Teplotně odolný



UV odolný

Výhody

Jednoduché vedení více kabelů jednou kabelovou vývodkou
Zvýšení hustoty uložení umožňuje použití menších konstrukčních prvků

Oblasti použití

V kabelových vývodkách SKINTOP®

Místo vnitřní těsnící vložky

SKINTOP® DIX-M FKM je odolná proti olejům, vodě, louhům, kyselinám, rozpouštědlům atd.

Poznámky

Krytí IP 68 může být dosaženo, pokud budou optimálně osazeny a/nebo uzavřeny všechny otvory, tzn. při použití kabelů s nominálními vnějšími průměry a/nebo při použití těsnících uzávěrů SKINTOP® DIX-DV

Technická data

Klasifikace ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

ETIM 5.0 Class-Description: vložka pro kabelovou vývodku

Klasifikace ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000032

ETIM 6.0 Class-Description: Uzavírací šroub

Na vyžádání::

Speciální tvary

Poslední změny (08.07.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://lappczech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® DIX-M

Barva:	Černá, RAL 9005
Materiál:	NBR FKM
Krytí:	IP 54
Teplotní rozsah:	-50 °C až +100 °C

Poznámka

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
Uvedené ceny jsou základní ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

SKINTOP® DIX-M

Číslo výrobku	Označení výrobku/velikost	Velikost M	Počet kabelů x Ø mm	Balící jednotky kusů
SKINTOP® DIX-M				
53316220	16220	M 16	2 x 2.0	100
53316230	16230	M 16	2 x 3.0	100
53316240	16240	M 16	2 x 4.0	100
53316420	16420	M 16	4 x 2.0	100
53320250	20250	M 20	2 x 5.0	100
53320260	20260	M 20	2 x 6.0	100
53320340	20340	M 20	3 x 4.0	100
53320353	20353	M 20	3 x 5.3	100
53320440	20440	M 20	4 x 4.0	100
53320920	20920	M 20	9 x 2.0	100
53320430	20430	M 20	4 x 3.0	100
53325260	25260	M 25	2 x 6.0	50
53325250	25250	M 25	2 x 5.0	50
53325350	25350	M 25	3 x 5.0	50
53325360	25360	M 25	3 x 6.0	50
53325370	25370	M 25	3 x 7.0	50
53325450	25450	M 25	4 x 5.0	50
53325540	25540	M 25	5 x 4.0	50
53325640	25640	M 25	6 x 4.0	50
53332270	32270	M 32	2 x 7.0	50
53332280	32280	M 32	2 x 8.0	50
53332290	32290	M 32	2 x 9.0	50
53332370	32370	M 32	3 x 7.0	50
53332380	32380	M 32	3 x 8.0	50
53332460	32460	M 32	4 x 6.0	50
53332470	32470	M 32	4 x 7.0	50
53332560	32560	M 32	5 x 6.0	50
53332650	32650	M 32	6 x 5.0	50
53332840	32840	M 32	8 x 4.0	50
53332850	32850	M 32	8 x 5.0	50
53332940	32940	M 32	9 x 4.0	50
53340290	40290	M 40	2 x 9.0	25
53340310	40310	M 40	3 x 10.0	25
53340480	40480	M 40	4 x 8.0	25

Poslední změny (08.07.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://lappcech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03_16

SKINTOP® DIX-M

Číslo výrobku	Označení výrobku/velikost	Velikost M	Počet kabelů x Ø mm	Balící jednotky kusů
53340490	40490	M 40	4 x 9.0	25
53340580	40580	M 40	5 x 8.0	25
53340590	40590	M 40	5 x 9.0	25
53340670	40670	M 40	6 x 7.0	25
53340860	40860	M 40	8 x 6.0	25
53340969	40969	M 40	9 x 6.9	25
53350118	50118	M 50	11 x 8.0	10
53350680	50680	M 50	6 x 8.0	10
53350780	50780	M 50	7 x 8.0	10
53350870	50870	M 50	8 x 7.0	10
53350147	50147	M 50	14 x 7.0	10
53350164	50164	M 50	16 x 4.0	10
53350166	50166	M 50	16 x 6.0	10
SKINTOP® DIX-M FKM				
53420250	20250	M 20	2 x 5.0	100
53420260	20260	M 20	2 x 6.0	100
53440969	40969	M 40	9 x 6.9	25

Poslední změny (08.07.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://lappcech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03.16