

## Kabelová oka izolovaná

Kabelová oka izolovaná Easy-Entry (kruhová kabelová oka, (úzká) vidlicová kabelová oka, přírubová vidlicová kabelová oka, kolíková kabelová oka, kulaté konektory, zásuvné dutinky, narážecí spojky, koncové spojky)



Bez halogenů

### Výhody

EASY-ENTRY trychtýřový tvar plastové objímky pro jednoduché, rychlé a bezpečné zavedení vodiče  
 Bez rizika zahnutých a tím nezalisovaných drátů  
 Pro dobrou pevnost a lepší vedení proudu

### Oblasti použití

Výroba rozvaděčů a zařízení

### Vlastnosti výrobku

Plochý kontakt je tvrdě naletován, aby ho bylo možné nalisovat v jakékoli poloze  
 Pro prvotřídní spojení při jednoduchém způsobu práce  
 Elektrolytické pocínování pro max. antikorozní ochranu  
 Materiál plochých zásuvných dutinek v kontaktní lisovací části je dvojitě přeložený a tvrdě naletovaný  
 Kovové dutinky s vnitřním rýhováním

### Odkazy na normy / schválení

Testováno dle DIN IEC 60352  
 File No. E334109, viz tabulka

### Poznámky

Narážecí spojky: Vodiče z jednoho drátu a z jemných drátů s různými průřezy mohou být lisované společně

### Provedení

1 = rkhová kabelová oka 2 = vidlicová kabelová oka 3 = kolíková kabelová oka 4 = kulaté konektory 5 = zásuvné dutinky 6 = narážecí spojky 7 = koncové spojky (viz obrázek - zleva doprava)

Poslední změny (17.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://lappczech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02\_03.16

## Kabelová oka izolovaná

### Technická data

Klasifikace ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001052 ETIM 5.0 Class-Description: Kabelové oka pro měděné vodiče
Klasifikace ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001052 ETIM 6.0 Class-Description: Lisovací kabelová oka pro Cu vodič
Všeobecně:	Další rozměry a barvy (také DIN) na vyžádání Bez halogenů
Poznámky:	Montážní nářadí viz přehledová tabulka "Krimpovací kleště pro různé kontakty"
Materiál:	Vysoce kvalitní elektrolytická měď pro dobrou vodivost Izolace z polyamidu
Teplotní rozsah:	-20 °C až +105 °C krátkodobě až +120 °C

### Poznámka

Další velikosti a barvy na vyžádání

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů

Uvedené ceny jsou základní ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

Výrobní tolerance je  $\pm 0,5$  mm

**Kabelová oka izolovaná**

Číslo výrobku	Označení výrobku	Pro mm <sup>2</sup>	UL aprobace	Připojovací šroub	Barva žíly	Balící jednotky kusů
<b>Kruhová kabelová oka</b>						
63104010	L-RZ 3	0.25 - 0.75	ne	M 3	zelená	100
63104020	L-RZ 4	0.25 - 0.75	ne	M 4	zelená	100
63104030	L-RZ 5	0.25 - 0.75	ne	M 5	zelená	100
63104040	L-RA 3	0.5 - 1.5	ano	M 3	červená	100
63104050	L-RA 35	0.5 - 1.5	ano	M 3.5	červená	100
63104060	L-RA 4	0.5 - 1.5	ano	M 4	červená	100
63104070	L-RA 5	0.5 - 1.5	ano	M 5	červená	100
63104080	L-RA 6	0.5 - 1.5	ano	M 6	červená	100
63104160	L-RB 3	1.5 - 2.5	ano	M 3	modrá	100
63104170	L-RB 4	1.5 - 2.5	ano	M 4	modrá	100
63104180	L-RB 5	1.5 - 2.5	ano	M 5	modrá	100
63104190	L-RB 6	1.5 - 2.5	ano	M 6	modrá	100
63104200	L-RB 8	1.5 - 2.5	ano	M 8	modrá	100
63104340	L-RC 4	4 - 6	ano	M 4	žlutá	100
63104350	L-RC 5	4 - 6	ano	M 5	žlutá	50
63104360	L-RC 6	4 - 6	ano	M 6	žlutá	50
63104370	L-RC 8	4 - 6	ano	M 8	žlutá	100
63104380	L-RC 10	4 - 6	ano	M 10	žlutá	50
<b>Vidlicová kabelová oka</b>						
63105010	L-RZ 3 F	0.25 - 0.75	ne	M 3	zelená	100
63105020	L-RZ 4 F	0.25 - 0.75	ne	M 4	zelená	100
63105050	L-RA 4 F	0.5 - 1.5	ano	M 4	červená	100
63105060	L-RA 5 F	0.5 - 1.5	ano	M 5	červená	100
63105070	L-RA 6 F	0.5 - 1.5	ano	M 6	červená	100
63105130	L-RB 4 F	1.5 - 2.5	ano	M 4	modrá	100
63105140	L-RB 5 F	1.5 - 2.5	ano	M 5	modrá	100
63105150	L-RB 6 F	1.5 - 2.5	ano	M 6	modrá	100
63105210	L-RC 4 F	4 - 6	ano	M 4	žlutá	100
63105220	L-RC 5 F	4 - 6	ano	M 5	žlutá	100
63105230	L-RC 6 F	4 - 6	ano	M 6	žlutá	50
63105040	L-RA 35 F	0.5 - 1.5	ano	M 3.5	červená	100
63105110	L-RB 3 F	1.5 - 2.5	ano	M 3	modrá	100
63105120	L-RB 35 F	1.5 - 2.5	ano	M 3.5	modrá	100
<b>Přírubová vidlicová kabelová oka</b>						

Poslední změny (17.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktový management <http://appotech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02\_03\_16

**Kabelová oka izolovaná**

Číslo výrobku	Označení výrobku	Pro mm <sup>2</sup>	UL aprobace	Připojovací šroub	Barva žíly	Balící jednotky kusů
63108010	L-RA 35 FF	0.5 - 1.5	ne	M 3.5	červená	100
63108040	L-RB 4 FF	1.5 - 2.5	ne	M 4	modrá	100
63108050	L-RB 5 FF	1.5 - 2.5	ne	M 5	modrá	100
Kolíková kabelová oka						
63107010	L-RZP	0.25 - 0.75	ne	-	zelená	100
63107020	L-RAP	0.5 - 1.5	ano	-	červená	100
63107040	L-RBP	1.5 - 2.5	ano	-	modrá	100
63107070	L-RCP	4 - 6	ano	-	žlutá	100
Kulaté konektory						
63110010	L-RABM	0.5 - 1.5	ne	-	červená	100
63110020	L-RB 5 BM	1.5 - 2.5	ne	-	modrá	100
Zásuvné dutinky						
63111010	L-RAB	0.5 - 1.5	ne	-	červená	100
63111020	L-RB 5 B	1.5 - 2.5	ne	-	modrá	100
Narážecí spojky						
63106020	L-RAA 15	0.5 - 1.5	ano	-	červená	100
63106040	L-RBB 25	1.5 - 2.5	ano	-	modrá	100
63106080	L-RCC 6	4 - 6	ano	-	žlutá	50
Koncové spojky						
63112010	L-RBJ	1.5 - 2.5	ne	-	transparentní	100
63112020	L-RCJ	4 - 6	ne	-	transparentní	50

Poslední změny (17.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktový management <http://appozcech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02\_03.16