

T 2288 lisovací kleště

T 228: Lisovací kleště pro kabelová oka a narážecí spojky, 10-25 mm², krimpovací profil: šestistranný, testovaný dle SEN 245010



Výhody

Nucené blokování zaručuje úplné zalisování
Příruční nástroj pro elektroinstalatéry do terénu
Malý formát

Oblasti použití

K lisování měděných spojů 10 – 25 mm²
Pro lisování trubkových kabelových ok (KRT)
a narážecích spojek

Odkazy na normy / schválení

Testováno podle SS-EN 61238-1

Technická data

Klasifikace ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000168

ETIM 5.0 Class-Description: Krimpovací nástroje a příslušenství

Klasifikace ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000168

ETIM 6.0 Class-Description: Krimpovací zařízení, kabelová
oka/spojky, koncové dutinky žil, stínící spoj

Poznámky:

Krimpovací profil: šestihřanný

Poznámka

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
Uvedené ceny jsou základní ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

T 2288 lisovací kleště

Číslo výrobku	Označení výrobku	Pro mm ²	Krimpovací profil	Hmotnost kg	Délka mm	Balící jednotky kusů
61790961	T 2288	10 - 25	šestihranný	0,6	300	1

Poslední změny (20.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://lappcech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03.16