

KNIPEX kabelový nůž

Kabelový nůž KNIPEX s tvrzeným ostřím a s izolovanou rukojetí

Info

Silná rovná čepel ke zpracování izolací velkých kabelů



Výhody

Více bezpečnosti díky neklouzavým měkkým součástem

Dobrý přenos síly při tahání nože díky prohlubni pro palec a výběžku pro pevnější uchopení na konci rukojeti

Vysoká ergonomie díky vícekomponentním rukojetím

Izolované rukojeti umožňují práce pod napětím až 1000 V

Vlastnosti výrobku

Transparentní ochranný kryt

Technická data

Klasifikace ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000155

ETIM 5.0 Class-Description: Nůž

Klasifikace ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000155

ETIM 6.0 Class-Description: Nůž

Certifikace:

Izolované dle IEC 60900, použitelné do 1000 V AC / 1500 V DC

Testováno VDE

Materiál:

Speciální nástrojová ocel kalená v oleji

Poznámka

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů

Uvedené ceny jsou základní ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právními osobám.

KNIPEX kabelový nůž

Číslo výrobku	Označení výrobku	Délka čepele mm	Hmotnost kg	Délka mm
Kabelový nůž				
62120510	KAMI 19 kabelový nůž	50	0,067	190

Poslední změny (20.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://lappcech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03.16