

Ty - Rap® kabelová vázací páska, UV - stabilizovaná, s ocelovým jazykem

Kabelové vázací pásky s ocelovým jazykem dostupné i jako odolné proti povětrnostním podmínkám, UV stabilní, určené pro venkovní aplikace



UV odolný



Odolnost proti korozi



Odolnost proti horku

Výhody

Vysoká pevnost proti odváznání je zaručena i za obtížných podmínek, jako např. při extrémních teplotách, vlhkosti nebo za studena

Uzávěr je odolný také proti nárazům a vibracím

Ocelový jazyk z antimagnetické nerezové oceli (typ 316) je pevně zakotven v hlavě vázacího pásku

Oblasti použití

Pro montáž a údržbu venkovních elektrických zařízení

Vlastnosti výrobku

Obsahují 2 % uhlíku, aby splňovaly vojenskou specifikaci

Odkazy na normy / schválení

UL 94 V-2 TY-RAP®: E49405, 10000

Chování při hoření podle UL 94 V-2

Rozsah dodávky

Výrobky označené příponou "B" (např. TYB24 M) se dodávají v příruční krabici, v níž jsou kabelové vázací pásky uspořádány v poloze snadné pro uchopení

Ty - Rap® kabelová vázací páska, UV - stabilizovaná, s ocelovým jazykem**Technická data**

Klasifikace ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000046 ETIM 5.0 Class-Description: Materiál ke svazkování kabelů
Klasifikace ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000046 ETIM 6.0 Class-Description: Kabelové vázací pásky
Barva:	RAL 9005 černá/UV odolná
Materiál:	polyamid 6.6 Bez halogenů a bez silikonu
Teplotní rozsah:	-40 °C až +85 °C

Poznámka

B = v příruční krabici, jinak v plastových sáčcích

TY-RAP® je registrovaná obchodní značka společnosti Thomas & Betts.

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů

Uvedené ceny jsou základní ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

Ty - Rap® kabelová vázací páska, UV - stabilizovaná, s ocelovým jazykem

Číslo výrobku	Popis výrobku	UL aprobace	Délka x šířka mm	Ø svazku mm	Zatížitelnost v tahu N	Balící jednotky kusů
Černá (odolná proti UV)						
61723010	TYB* 23 MX	ano	92.0 x 2.3	2 - 16	80	1000
61723110	TY 232 MX	ano	203.0 x 2.3	2 - 50	80	1000
61723120	TY 234 MX	ano	356.0 x 2.3	2 - 102	80	1000
61723020	TYB* 24 MX	ano	140 x 3.6	2 - 29	180	1000
61723130	TY 242 MX	ano	208 x 3.6	2 - 50	180	1000
61723040	TY 26 MX	ano	284.0 x 3.6	2 - 76	180	1000
61723140	TY 244 MX	ano	368 x 3.6	2 - 103	180	1000
61723030	TYB* 25 MX	ano	186 x 4.8	3.5 - 45	220	1000
61723150	TY 253 MX	ano	290.0 x 4.8	3.5 - 78	220	1000
61723060	TY 28 MX	ano	361.0 x 4.8	3.5 - 102	220	1000
61723160	TY 272 MX	ano	223.0 x 6.9	6 - 50	540	500
61723050	TY 27 MX	ano	340 x 7	6 - 90	540	500
61723070	TY 29 MX	ano	771.0 x 6.9	6 - 229	540	500

Poslední změny (20.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://lappcech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03.16