

## X07V-K s barevnou spirálou

X07V-K, připojovací a ovládací kabel pro vnitřní zapojení, PVC, 450/750 V, třída 5, dvojbarevná izolace helix, odolný vůči šíření plamene, cívka

### Info

CPR (Nařízení o stavebních výrobcích): výběr čísla výrobku na [www.lappgroup.cz/cpr](http://www.lappgroup.cz/cpr)

Dvoubarevná spirála z PVC



### Oblasti použití

Uložení v trubkách na omítce, v omítce pod omítkou a v uzavřených instalačních kanálech

Pro přímé uložení na kabelových lávkách, ve žlabech a kanálech pouze jako vodič pro vyrovnání potenciálů

### Vlastnosti výrobku

Odolný proti plameni podle IEC 60332-1-2

Cívka: d1 = 18 mm; d2 = 200 mm; b = 85 mm

### Odkazy na normy / schválení

Na základě EN 50525-2-31

### Konstrukce

Lanko z jemných holých měděných drátů

Izolace žil na bázi PVC

Označeno barevnou spirálou

### Technická data

Klasifikace ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000993

ETIM 5.0 Class-Description: jednožilový kabel

Klasifikace ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000993

ETIM 6.0 Class-Description: Žilový kabel

Konstrukce vodiče:

Z jemných drátů dle VDE 0295 tř. 5/IEC 60228 tř. 5

Minimální poloměr ohybu:

4x vnější průměr (OD) při použití definovaném pro H07V-K; 2x

Poslední změny (09.07.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://lappczech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02\_03.16

## X07V-K s barevnou spirálou

Jmenovité napětí:	OD při opatrném ohýbání
Zkušební napětí:	U <sub>0</sub> /U: 450/750 V
Proudová zatížitelnost:	2500 V
Teplotní rozsah:	VDE 0298 část 4 EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
	Pevné uložení: -40 °C až +80 °C Pohyblivé použití: +5 °C až +70 °C

### Poznámka

Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.  
Bázová cena mědi: EUR 150/100 kg. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17.  
Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů  
Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právníckým osobám.

**X07V-K s barevnou spirálou**

Číslo výrobku	Barva žíly	Průřez vodiče mm <sup>2</sup>	Vnější průměr [mm]	m/cívka	Hmotnost mědi kg/km	Hmotnost kg/km
4522261S	modrá/bílá	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522921S	tmavě modrá/bílá	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522211S	černá/červená	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522231S	modrá/černá	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522251S	modrá/ červená	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522291S	hnědá/bílá	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522311S	žlutá/červená	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522371S	fialová/bílá	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522381S	oranžová/černá	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522391S	oranžová/bílá	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522401S	červená/černá	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522421S	červená/bílá	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522441S	bílá/modrá	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522461S	bílá/červená	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522221S	černá/bílá	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522321S	žlutá/bílá	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522262S	modrá/bílá	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37
4522922S	tmavě modrá/bílá	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37
4522252S	modrá/ červená	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37
4522292S	hnědá/bílá	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37
4522392S	oranžová/bílá	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37
4522422S	červená/bílá	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37
4522222S	černá/bílá	2.5	3.4 - 4.1	100	24	37

Poslední změny (09.07.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktový management <http://lappcech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02\_03\_16

**X07V-K s barevnou spirálou**