

## CHARGE M3 T2P/T2C H

Nabíjecí kabel s konektorem typu 2 Helix, délka 5 m pro připojení mezi nabíjecí stanicí a elektromobilem

### Info

Pro elektrická vozidla s typem Inlet 2



UV odolný



Robustní



Odolnost proti olejům



Mechanická odolnost



E-mobility



Vhodný pro venkovní použití



Odolný proti chladu

### Výhody

Odolnost proti mikrobům

Odolný proti olejům, prachu a vodě

Speciální konstrukce kabelu pro dlouhou životnost

Flexibilní za studena do -40°C

Odolává vysokému mechanickému namáhání, zejména oděru a vlečení

### Oblasti použití

Poslední změny (20.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://lappczech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02\_03.16

## CHARGE M3 T2P/T2C H

Pro nabíjecí stanice, elektrická a hybridní vozidla Plug-in

### Konstrukce

Kabel pro jednofázové nabíjení do 20 A: ÖLFLEX®Charge 3G2,5 mm<sup>2</sup>+1x0,5 mm<sup>2</sup>

Kabel pro třífázové nabíjení do 20 A: ÖLFLEX®Charge 5G2,5 mm<sup>2</sup>+1x0,5 mm<sup>2</sup>

Kabel pro jednofázové nabíjení do 32 A: ÖLFLEX®Charge 3G6 mm<sup>2</sup>+1x0,5 mm<sup>2</sup>

Kabel pro třífázové nabíjení do 32 A: ÖLFLEX® Charge 5G6 mm<sup>2</sup>+1x0,5 mm<sup>2</sup>

Pro dosažení optimální ergonomie jsou konektory typu 2 vyráběny dvoustupňovým vstříkováním

### Technická data

|                     |  |
|---------------------|--|
| Klasifikace ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC002839<br>ETIM 5.0 Class-Description: Příslušenství pro baterie / nabíječky |
| Certifikace:        | Dle VDE-AR-E2283-5<br>Dle EN 61851-1   |
| Teplotní rozsah:    | Pohyblivé použití: -30 °C až +50 °C  |

### Poznámka

Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů

Uvedené ceny jsou základní ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

Další barevné kombinace a délky na vyžádání

**CHARGE M3 T2P/T2C H**

| Číslo výrobku  | Verze                  | Efektivní délka (mm) | Hmotnost mědik/1000 ks | Hmotnost kg/1000 kusů | Balící jednotky m |
|--|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|
| Zástrčka typ 2, nabíjecí kabel Helix, vozidlový konektor typ 2 |                        |                      |                        |                       |                   |
| 74880159   | Nabíjení: 3fázové 20 A | 5000                 | 734                    | 2220                  | 1                 |
| 74880163   | Nabíjení: 1fázové 32 A | 5000                 | 1045                   | 2700                  | 1                 |

Poslední změny (20.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://lappcech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02\_03.16