

## ÖLFLEX® PLUG H05VV-F síťový připojovací kabel\*

Kabel PVC pro připojení napájení elektrických přístrojů

ÖLFLEX® PLUG H05VV-F síťový připojovací kabel, PVC, 1-2,5 mm<sup>2</sup>, 1. konec s úhlovou uzemňovací zástrčkou s dvojitě uzemněným kontaktem / 2. konec se spojkou IEC nebo odpláštěn

### Info

Jiné barvy a provedení na vyžádání



### Oblasti použití

Elektrické přístroje

### Vlastnosti výrobku

Chcete-li získat další informace týkající se mezinárodních zástrček, navštivte náš Konfigurator kabelů na [www.lappgroup.cz](http://www.lappgroup.cz)  
Kromě omezení použití, která se vztahují na kabely podle prováděcího standardu EN 50565-2 pro tento PVC kabel H05VV-F, je nutné vzít v úvahu, že světlejší barvy vnějšího pláště, odlišné od černé, snižují odolnost vnějšího pláště proti UV záření, a proto významně omezují použití kabelu pod přímým slunečním zářením

### Konstrukce

1. konec: zastříknutá úhlová zástrčka Schuko s dvojitým ochranným kontaktem

2. konec: zastříknutá přímá 3pólová přístrojová zásuvka IEC

Alternativa k izolačním páskám z PVC nebo smršťovacím hadicím

### Technická data

Klasifikace ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001576

ETIM 5.0 Class-Description: napájecí kabel

Klasifikace ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001576

ETIM 6.0 Class-Description: Napájecí kabel

Kód značení žil:

Dle VDE 0293-308 (tabulka T9)

Konstrukce vodiče:

Z jemných drátů dle VDE 0295 tř. 5/IEC 60228 tř. 5

Jmenovité napětí:

U<sub>0</sub>: 250 V AC

Poslední změny (15.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://lappczech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02\_03.16

**ÖLFLEX® PLUG H05VV-F síťový připojovací kabel\***

Zkušební napětí:	2000 V
Ochranný vodič:	G = se zeleno-žlutým ochranným vodičem

**Poznámka**

Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.

Bázová cena mědi: EUR 150/100 kg. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17.

\* Obchodovaný výrobek, nejde o výrobek společnosti Lapp

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů

Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

Dbejte na bezpečnostní informace dle DIN VDE 0620-1, Zástrčky a zásuvky pro domácnosti a podobné účely – část 1:

Všeobecné požadavky, příloha E: "Instalace smějí provádět pouze osoby s příslušnými odbornými znalostmi a praxí v oboru elektrotechniky!"

**ÖLFLEX® PLUG H05VV-F síťový přípojovací kabel\***

Číslo výrobku	Počet žil průřez mm <sup>2</sup>	Barva	Vnější průměr mm	Délka m	Hmotnost mědikg/1000 ks
1. konec: zastříknutá úhlová zástrčka Schuko s dvojitým ochranným kontaktem					
2. konec: zastříknutá, 3pólová přímá zástrčka C13 IEC					
73222334	3 G 1.0	černá	6.3 - 8	2,5	72
73222336	3 G 1.0	šedá	6.3 - 8	2,5	72
73222381	3 G 1.5	šedá	7.4 - 9.4	5	216
73222335	3 G 1.0	bílá	6.3 - 8	2,5	72
2. konec: Pravoúhlá, 3pólová zástrčka C13 IEC, zastříknutá					
74320106	3 G 1.5	černá	7.4 - 9.4	3,5	151,2
74320092	3 G 1.5	černá	7.4 - 9.4	7,5	324
1. konec: zastříknutá úhlová zástrčka Schuko s dvojitým ochranným kontaktem					
2. konec: odpláštěný v délce 30 mm, s koncovými dutinkami žil					
70261139	3 G 1.0	černá	6.3 - 8	1,5	43,2
70261140	3 G 1.0	černá	6.3 - 8	2	57,6
70261141	3 G 1.0	černá	6.3 - 8	3	86,4
70261166	3 G 1.0	černá	6.3 - 8	5	144
70261145	3 G 1.0	šedá	6.3 - 8	1,5	43,2
70261146	3 G 1.0	šedá	6.3 - 8	2	57,6
70261147	3 G 1.0	šedá	6.3 - 8	3	86,4
70261143	3 G 1.0	bílá	6.3 - 8	2	57,6
70261144	3 G 1.0	bílá	6.3 - 8	3	86,4
70261148	3 G 1.5	černá	7.4 - 9.4	1,5	64,5
70261149	3 G 1.5	černá	7.4 - 9.4	2	86
70261150	3 G 1.5	černá	7.4 - 9.4	3	129
70261160	3 G 1.5	černá	7.4 - 9.4	5	215
70261185	3 G 1.5	šedá	7.4 - 9.4	1	43,2
70261154	3 G 1.5	šedá	7.4 - 9.4	1,5	64,5
70261155	3 G 1.5	šedá	7.4 - 9.4	2	86
70261156	3 G 1.5	šedá	7.4 - 9.4	3	129
70362272	3 G 1.5	šedá	7.4 - 9.4	4	172
70261151	3 G 1.5	bílá	7.4 - 9.4	1,5	64,5
70261152	3 G 1.5	bílá	7.4 - 9.4	2	86
70261153	3 G 1.5	bílá	7.4 - 9.4	3	129
70261163	3 G 2.5	černá	9.2 - 11.4	3	216

Poslední změny (15.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktový management <http://appozech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02\_03\_16