

EPIC® POWER M12 60V

Konfekcionovatelný M12 POWER konektor

Konfekcionovatelné konektory jsou vhodné pro vysoký výkon, zaručují nízký úbytek napětí a mají připojení odolné proti chybám, a to díky M12 kódování.

Info

DC konektory pro vysoký výkon (60 V DC / 12 A)



Robustní



Nároky na prostor



Optimální odlehčení tahu



Mechanická odolnost



Velký rozsah sevření



Automatizace

Výhody

Kompaktní a normalizovaná konstrukce M12 šetří prostor a náklady
 Připojení odolné proti chybám díky M12 konektoru s kódováním T
 Nízký úbytek napětí
 Bezpečné použití v provozních podmínkách díky vysoké třídě ochrany

Oblasti použití

Napájení malých zařízení
 Výroba nástrojů

Poslední změny (20.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://lappczech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER M12 60V

Zapojení strojů, přístrojů a rozvaděčů
V měřicích, ovládacích a regulačních obvodech

Vlastnosti výrobku

Robustní kulatý konektor M12 se šroubovacím připojením a rýhovanou maticí
Připojovací šroubovací svorka pro různé jádrové vodiče

Odkazy na normy / schválení

Číslo souboru UL: E249137

Konstrukce

PVC jednožilové vodiče, L = 0,2 m (4 x AWG16)
Barevný kód: hnědá (1), bílá (2), modrá (3), černá (4)
Vysoce kvalitní pozlacené kontakty
Pro šroubovací připojení: 0,75 mm² - 1,5 mm² (AWG18 - AWG16)

Technická data

Klasifikace ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002062 Třída ETIM 5.0 – popis: Konektor pro senzor-aktuátor
Klasifikace ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002062 ETIM 6.0 Class-Description: Senzorový-aktuátorový konektor
Materiál:	Materiál kontaktu: CuZn Povrchový materiál kontaktu: Au Rýhování: Zinek litý pod tlakem, poniklovaný Tělo rukojeti: PA
Krytí:	IP 67
Teplota okolí (provozní):	Zástrčka/zásuvka -40 °C až +85 °C
Kódování:	T - Power
Jmenovitý proud (A):	12 A

Poznámka

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
Uvedené ceny jsou základní ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právníckým osobám.

EPIC® POWER M12 60V

Číslo výrobku	Označení výrobku	Konstrukce	Počet pólů	Vnější průměr kabelu mm	Jmenovité napětí U _N V	Balící jednotky m
22262010	AB-C4-M12MST-PG11	přímá	4	8 - 10	60	1
22262012	AB-C4-M12MAT-PG11	úhlová	4	8 - 10	60	1
Zásuvka						
22262011	AB-C4-M12FST-PG11	přímá	4	8 - 10	60	1
22262013	AB-C4-M12FAT-PG11	úhlová	4	8 - 10	60	1

Poslední změny (20.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://appozcech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER M12 60V

