

## EPIC® POWER M12 konektory pro čelní montáž na panel

M12 POWER panelový konfekcionovatelný konektor pro čelní montáž

M12 POWER panelový konektor, pro čelní montáž, přenos výkonu do 60 V/12 A se šroubovacím připojením nebo připojeným jednožilovým vodičem z PVC: 0,2m

### Info

DC konektory pro vysoký výkon (60 V DC / 12 A)



Doplňující komponenty pro automatizaci od firmy Lapp



Mechanická odolnost



Montážní čas



Nároky na prostor

### Výhody

Bezpečné použití v provozních podmínkách díky vysoké třídě ochrany

Kompaktní a normalizovaná konstrukce M12 šetří prostor a náklady

Nízký úbytek napětí

Připojení odolné proti chybám díky M12 konektoru s kódováním T

### Oblasti použití

Napájení malých zařízení

Výroba nástrojů

Zapojení strojů, přístrojů a rozvaděčů

V měřicích, ovládacích a regulačních obvodech

### Vlastnosti výrobku

Přirubový konektor M16, montáž na přední stěnu s prefabrikovanými lanky

Poslední změny (10.07.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://lappczech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® POWER M12 konektory pro čelní montáž na panel

Vestavěný konektor M20, montáž na přední stěnu se šroubovacím připojením  
Počet připojovacích cyklů:> 100

### Odkazy na normy / schválení

Číslo souboru UL: E249137

### Konstrukce

PVC jednožilové vodiče, L = 0,2 m (4 x AWG16)

Barevný kód: hnědá (1), bílá (2), modrá (3), černá (4)

Vysoce kvalitní pozlacené kontakty

Pro šroubovací připojení: 0,75 mm<sup>2</sup> - 1,5 mm<sup>2</sup> (AWG18 - AWG16)

### Technická data

Klasifikace ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002061 ETIM 5.0 Class-Description: konektor snímač/akční člen
Klasifikace ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002061 ETIM 6.0 Class-Description: Senzor-aktor vestavný konektor
Materiál:	Materiál kontaktu: CuZn Povrchový materiál kontaktu: Au
Krytí:	IP 67
Teplota okolí (provozní):	Zástrčka/zásuvka -40 °C až +85 °C
Kódování:	T - Power
Jmenovitý proud (A):	12 A

### Poznámka

Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů

Uvedené ceny jsou základní ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

Pojistné matice M16 nebo M20 nejsou součástí dodávky.

**EPIC® POWER M12 konektory pro čelní montáž na panel**

Číslo výrobku	Označení výrobku	Konstrukce	Počet pólů	Jmenovité napětí $U_N$ V	Balící jednotky m
22262014	AB-C4-M12MST-M20-PO	Závit M20	4	60	1
S PVC jednožilovými vodiči					
22262016	AB-C4-M12MST-M16-0,2	Závit M16	4	60	1
S PVC jednožilovými vodiči					
22262015	AB-C4-M12FST-M20-PO	Závit M20	4	60	1
S PVC jednožilovými vodiči					
22262017	AB-C4-M12FST-M16-0,2	Závit M16	4	60	1

Poslední změny (10.07.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://appcech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02\_03.16

**EPIC® POWER M12 konektory pro čelní montáž na panel**