


## UNITRONIC® SENSOR M12Y-M8

S/A-kabel: Y-konektor M12 přímá zástrčka, 2x zásuvka M8

Kabel snímačů/akčních členů, Y konektor, 3pinový, Y zástrčka na 2 x zásuvky M8, kódování A, PUR LSZH, vhodný do energetických řetězů



Doplňující komponenty pro automatizaci od firmy Lapp



Výroba strojů a zařízení



Nároky na prostor



Energetický řetěz



Vodotěsná

### Výhody

Úspora nákladů díky rychlé a jednoduché instalaci

Prostorově úsporné díky kompaktním rozměrům

Rychlá a snadná identifikace chyb

### Vlastnosti výrobku

Konektor M12Y, 4 piny, na

2x dutinku M12 (4 piny), pin 2+4 přemostěný

4-pin Y-konektor M12, 2 x zásuvka M8 (3-pin)

Kabely jsou vybaveny nosičem pro označení

Bez látek narušujících smáčení laku

Vhodný do energetických řetězů

### Konstrukce

M12Y-M8: 3 x 0,25 mm<sup>2</sup>

Poslední změny (09.07.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://lappczech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02\_03.16

## UNITRONIC® SENSOR M12Y-M8

M12Y-M12: 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

Barevný kód: hnědá (1), modrá (2), černá (3)

Vnější plášť z PUR, bez halogenů, černý

### Technická data

Klasifikace ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-actuator patch cord
Klasifikace ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001855 ETIM 6.0 Class-Description: Konfekcionovatelný senzor/aktor kabel
Materiál:	Materiál kontaktu: CuSn Povrchový materiál kontaktu: Ni/Au Materiál rýhované matice: zinkový tlakový odlitek, poniklovaný Materiál pouzdra: TPU, odolný proti plameni, samozhášivý
Krytí:	IP65/IP67/IP68
Teplota okolí (provozní):	Zástrčka/zásuvka -25 °C až +90 °C Pevné uložení: -40 °C až +80 °C Pohyblivé použití: -25 °C až +80 °C
Kódování:	A - standard
Jmenovitý proud (A):	4 A

### Poznámka

Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.

Bázová cena mědi: vč. ceny mědi. Ohledně definice a vyčíslení přírážek spojených s cenami mědi viz příloha katalogu T17.

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů

Uvedené ceny jsou bazové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

Certifikáty UL zjistíte z datového listu.

**UNITRONIC® SENSOR M12Y-M8**

Číslo výrobku	Označení výrobku	Počet pólů	Délka m	LED	Jmenovité napětí U <sub>N</sub> V	Balící jednotky m
22260514	AB-C3-M12Y-0,3PUR-M8FS	3	0,3	ne	60	1
22260515	AB-C3-M12Y-0,6PUR-M8FS	3	0,6	ne	60	1
22260516	AB-C3-M12Y-1,0PUR-M8FS	3	1	ne	60	1
22260517	AB-C3-M12Y-2,0PUR-M8FS	3	2	ne	60	1
Úhlová dutinka						
22260518	AB-C3-M12Y-0,3PUR-M8FA	3	0,3	ne	60	1
22260519	AB-C3-M12Y-0,6PUR-M8FA	3	0,6	ne	60	1
22260520	AB-C3-M12Y-1,0PUR-M8FA	3	1	ne	60	1
22260521	AB-C3-M12Y-2,0PUR-M8FA	3	2	ne	60	1
Úhlová dutinka s LED						
22260522	AB-C3-M12Y-0,3PUR-M8FA-2L	3	0,3	2 LEDs	24	1
22260523	AB-C3-M12Y-0,6PUR-M8FA-2L	3	0,6	2 LEDs	24	1
22260524	AB-C3-M12Y-1,0PUR-M8FA-2L	3	1	2 LEDs	24	1
22260525	AB-C3-M12Y-2,0PUR-M8FA-2L	3	2	2 LEDs	24	1

Poslední změny (09.07.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktový management <http://appozcech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02\_03\_16