

SILVYN® COMPACT NPT

Poniklovaný mosazný montážní systém se skladnými rozměry, různé konstrukce

SILVYN® COMPACT NPT – šroubení z poniklované mosazi s leštěným povrchem a krytím IP67

Info

Prostorově úsporné díky kompaktním rozměrům



Teplotně odolný



Robustní



Nároky na prostor



Nízká hmotnost



Mechanická odolnost

Výhody

Prostorově úsporná aplikace

Pro vysoké mechanické namáhání

Velká pevnost v tahu

Odolnost proti korozi

Oblasti použití

Pro kabely v kombinaci s ochrannou hadicí:

Vhodné pro SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX

Strojírenství

Železniční doprava

SILVYN® COMPACT NPT

Konstrukce

Připojovací závit NPT
Šestihránné připojovací hrdlo
Závitové hrdlo
Převlečná matice

Technická data

Klasifikace ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 ETIM 5.0 Class-Description: Šroubení pro kovové ochranné hadice
Klasifikace ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001180 ETIM 6.0 Class-Description: Šroubení kovové ochranné hadice
Odkazy na normy / schválení:	UL 514B
Materiál:	Těleso: poniklovaná mosaz Těsnění: polyamid O-kroužek: NBR
Krytí:	IP 67
Teplotní rozsah:	-45 °C až +105 °C

Poznámka

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
Uvedené ceny jsou základní ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

SILVYN® COMPACT NPT

Číslo výrobku	NPT velikost	Vhodné pro SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX	Balící jednotky kusů
SILVYN® COMPACT NPT			
61803832	1/2"	3/8"	10
61803833	1/2"	1/2"	10
61803834	3/4"	3/4"	5
61803835	1"	1"	5
61803836	1 1/4"	1 1/4"	2
61803837	1 1/2"	1 1/2"	2
61803838	2"	2"	2
SILVYN® COMPACT 90° NPT			
61803839	1/2"	3/8"	10
61803840	1/2"	1/2"	10
61803841	3/4"	3/4"	5
61803842	1"	1"	5
61803843	1 1/4"	1 1/4"	2
61803844	1 1/2"	1 1/2"	2
61803845	2"	2"	2

Poslední změny (20.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://appcech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03_16