

SILVYN® LTP 45° M

SILVYN® LTPW-M je poniklované mosazné šroubení hadic s třídou krytí až IP66/67/68/69



Výhody

Velká pevnost v tahu
Ochrana proti vibracím
Dobré utěsnění

Oblasti použití

Pro kabely v kombinaci s ochrannou hadicí:
SILVYN® LTP
Aplikace s mechanickým namáháním
Všude, kde se vyskytují kapaliny

Konstrukce

Metrický připojovací závit
45° šestihřanné připojovací hrdlo
Závitové hrdlo
Převlečná matice

Technická data

Klasifikace ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Class-Description: Šroubení pro kovové ochranné hadice

Klasifikace ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001180

ETIM 6.0 Class-Description: Šroubení kovové ochranné hadice

Certifikace:

IEC EN 61386-23

Materiál:

Těleso: poniklovaná mosaz Těsnění: PA tlakové těsnění

Krytí:

IP66
IP67
IP68 (5 bar)
IP69

Teplotní rozsah:

-50 °C až +135 °C

Poslední změny (20.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://lappczech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® LTP 45° M

Poznámka

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
Uvedené ceny jsou základní ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

SILVYN® LTP 45° M

Číslo výrobku	Metrické rozměry	OK mm	Délka závitu mm	Vhodné pro SILVYN® LTP	Balící jednotky kusů
SILVYN® LTP 45° M					
55510300	20 x 1,5/1	24.0	13	16	10
55510301	20 x 1,5/2	24.0	13	20	10
55510302	25 x 1.5	30.0	14	25	10
55510303	32 x 1,5	36.0	15	32	2
55510304	40 x 1.5	47.0	18	40	1
55510305	50 x 1.5	61.0	18	50	1
55510306	63 x 1,5	67.0	20	63	1

Poslední změny (20.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://appcech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03.16