

SILVYN® FCE-M

Poniklovaný mosazný montážní systém se skladnými rozměry, různé konstrukce

Info

Prostorově úsporné díky kompaktním rozměrům



Výhody

- Vysoká mechanická odolnost
- Velká pevnost v tahu
- Prostorově úsporná aplikace
- Odolnost proti korozi

Oblasti použití

Pro kabely v kombinaci s ochrannou hadicí:
SILVYN® FCE-V0
SILVYN® FCE-LFH

Konstrukce

- Metrický připojovací závit
- Šestihránné připojovací hrdlo
- Závitové hrdlo
- Převlečná matice

Technická data

Klasifikace ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
ETIM 5.0 Class-Description: Šroubení pro kovové ochranné hadice

Klasifikace ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
ETIM 6.0 Class-Description: Šroubení kovové ochranné hadice

Materiál:

SILVYN® FCE COMPACT
Kovové části: poniklovaná mosaz
Těsnění: NBR
SILVYN® FCE-F, FCE-S
Poniklovaná mosaz

Krytí:

SILVYN® FCE COMPACT: IP 68
SILVYN® FCE-F, FCE-S: IP 54

Poslední změny (20.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://lappczech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FCE-M

Teplotní rozsah:

SILVYN® FCE COMPACT: -45 °C až +105 °C

SILVYN® FCE-F, FCE-S: -55 °C až +260 °C

Poznámka

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
Uvedené ceny jsou základní ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

SILVYN® FCE-M

Číslo výrobku	Metrické rozměry	Vhodný pro SILVYN® FG NM	Balící jednotky kusů
SILVYN® FCE COMPACT M			
55503624	12 x 1.5	13	10
55503625	16 x 1.5	16	10
55503626	20 x 1.5	16	10
55503627	20 x 1.5	20	10
55503628	25 x 1.5	25	5
61803855	32 x 1,5	32	5
61803856	40 x 1.5	40	2
SILVYN® FCE COMPACT 90° M			
61803860	16 x 1.5	16	10
61803861	20 x 1.5	16	10
61803862	20 x 1.5	20	10
61803863	25 x 1.5	25	5
61803864	32 x 1,5	32	5
SILVYN® FCE-F M			
55503600	10 x 1.0	10	10
55503601	12 x 1.5	10	10
55503602	12 x 1.5	13	10
55503603	16 x 1.5	13	10
55503604	16 x 1.5	16	10
55503605	20 x 1.5	16	10
55503606	20 x 1.5	20	10
55503607	25 x 1.5	25	5
55503608	32 x 1,5	32	5
55503609	40 x 1.5	40	2
55503610	50 x 1.5	50	2
55503611	63 x 1,5	50	2
SILVYN® FCE-S M			
55503612	-	-	-
55503613	12 x 1.5	10	10
55503614	12 x 1.5	13	10
55503615	16 x 1.5	13	10
55503616	16 x 1.5	16	10
55503617	20 x 1.5	16	10
55503618	20 x 1.5	20	10

Poslední změny (20.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktový management <http://appotech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03_16

SILVYN® FCE-M

Číslo výrobku	Metrické rozměry	Vhodný pro SILVYN® FG NM	Balící jednotky kusů
55503619	25 x 1.5	25	5
55503620	32 x 1,5	32	5
55503621	40 x 1.5	40	2
55503622	50 x 1.5	50	2
55503623	63 x 1,5	50	2

Poslední změny (20.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://lappcech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FCE-M

