

SILVYN® MSK-M US

SILVYN® MSK-M US - hadicové šroubení s integrovaným odlehčením tahu

Info

Integrované SKINTOP® odlehčení kabelu v tahu



Integrovaná kabelová vývodka SKINTOP®



Spolehlivost



Robustní



Montážní čas



Mechanická odolnost



Maximální ochrana proti vibracím



Velký rozsah sevření

Výhody

Optimální odlehčení tahu kabelu a hadice
Maximální utěsnění kabelu
Rychlá a snadná montáž
Velký rozsah sevření
Bezpečné proti překroucení kabelu

Oblasti použití

Poslední změny (20.07.2019)
©2019 Lapp Group - all rights reserved.
Produktový management <http://lappczech.lappgroup.com>
Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® MSK-M US

Pro kabely v kombinaci s ochrannou hadicí:

SILVYN® AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU

Vnitřní použití / venkovní použití

Všude tam, kde mají být kabely a vodiče navíc tahově odlehčeny a utěsněny

Vlastnosti výrobku

Kombinace SILVYN® a SKINTOP®

Konstrukce

Volitelně:

SKINTOP® MS-M kabelová vývodka

SKINTOP® MS-SC-M připojení EMC

SKINTOP® DIX vícenásobná těsnicí vložka

SILVYN® hadicové spojení díky vnitřní dutince a převlečné matici

Poznámky

Vhodné doplňky viz SKINTOP® metrické příslušenství

Technická data

Klasifikace ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Class-Description: Šroubení pro kovové ochranné hadice

Klasifikace ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001180

ETIM 6.0 Class-Description: Šroubení kovové ochranné hadice

Materiál:

Základní typ: Těleso: poniklovaná mosaz Těsnění vývodky: CR/NBR Těsnění hadice: TPE

Krytí:

Na straně kabelu: IP 68 Na straně hadice: IP 40 se SILVYN®AS, EDU-AS, EMC AS-CU IP 65 se SILVYN®AS-P

Teplotní rozsah:

-30 °C až +100 °C

Poznámka

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů

Uvedené ceny jsou základní ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právníkům osobám.

| Číslo výrobku | Metrické rozměry | Rozsah sevření mm | Vnitřní průměr mm | Vhodné pro vnější průměr hadice mm | Balící jednotky kusů |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------|
| SILVYN® MSK-M pro SILVYN® AS | | | | | |
| 55506080 | 12 x 1.5 | 3.0 - 7.0 | 6,3 | 10 | 5 |
| 55506081 | 16 x 1.5 | 4.5 - 10.0 | 9 | 14 | 5 |
| 55506082 | 20 x 1.5 | 7.0 - 13.0 | 11,5 | 17 | 5 |
| 55506083 | 25 x 1.5 | 9.0 - 17.0 | 14,5 | 21 | 5 |
| 55506084 | 32 x 1,5 | 11.0 - 21.0 | 19,5 | 27 | 5 |
| 55506085 | 40 x 1.5 | 19.0 - 28.0 | 26,5 | 36 | 1 |
| 55506086 | 50 x 1.5 | 27.0 - 35.0 | 36 | 45 | 1 |
| 55506087 | 63 x 1,5 | 34.0 - 45.0 | 45,5 | 56 | 1 |
| SILVYN® MSK-M pro SILVYN® AS-P / EDU-AS / EMC AS-CU | | | | | |
| 55506090 | 12 x 1.5 | 3.0 - 7.0 | 6,3 | 10 | 5 |
| 55506091 | 16 x 1.5 | 4.5 - 10.0 | 9 | 14 | 5 |
| 55506092 | 20 x 1.5 | 7.0 - 13.0 | 11,5 | 17 | 5 |
| 55506093 | 25 x 1.5 | 9.0 - 17.0 | 14,5 | 21 | 5 |
| 55506094 | 32 x 1,5 | 11.0 - 21.0 | 19,5 | 27 | 5 |
| 55506095 | 40 x 1.5 | 19.0 - 28.0 | 26,5 | 36 | 1 |
| 55506096 | 50 x 1.5 | 27.0 - 35.0 | 36 | 45 | 1 |
| 55506097 | 63 x 1,5 | 34.0 - 45.0 | 45,5 | 56 | 1 |
| SILVYN® MSK-SC-M pro SILVYN® AS | | | | | |
| 55506110 | 12 x 1.5 | 3.0 - 7.0 | 6,3 | 10 | 5 |
| 55506111 | 16 x 1.5 | 4.5 - 10.0 | 9 | 14 | 5 |
| 55506112 | 20 x 1.5 | 7.0 - 13.0 | 11,5 | 17 | 5 |
| 55506113 | 25 x 1.5 | 9.0 - 17.0 | 14,5 | 21 | 5 |
| 55506114 | 32 x 1,5 | 11.0 - 21.0 | 19,5 | 27 | 5 |
| 55506115 | 40 x 1.5 | 19.0 - 28.0 | 26,5 | 36 | 1 |
| 55506116 | 50 x 1.5 | 27.0 - 35.0 | 36 | 45 | 1 |
| SILVYN® MSK-SC-M pro SILVYN® AS-P / EDU-AS / EMC AS-CU | | | | | |
| 55506120 | 12 x 1.5 | 3.0 - 7.0 | 6,3 | 10 | 5 |
| 55506121 | 16 x 1.5 | 4.5 - 10.0 | 9 | 14 | 5 |
| 55506122 | 20 x 1.5 | 7.0 - 13.0 | 11,5 | 17 | 5 |
| 55506123 | 25 x 1.5 | 9.0 - 17.0 | 14,5 | 21 | 5 |
| 55506124 | 32 x 1,5 | 11.0 - 21.0 | 19,5 | 27 | 5 |
| 55506125 | 40 x 1.5 | 19.0 - 28.0 | 26,5 | 36 | 1 |
| 55506126 | 50 x 1.5 | 27.0 - 35.0 | 36 | 45 | 1 |

Poslední změny (20.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktový management <http://lappcech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03_16

SILVYN® MSK-M US

