

SILVYN® US-M

SILVYN® US-M je poniklovaná mosazná hadicová spojka s krytím IP40/IP54/IP66 podle použité hadice



Teplotně odolný



Robustní



Nároky na prostor



Maximální ochrana proti vibracím

Výhody

Velká pevnost v tahu
Prostorově úsporné
Ochrana proti vibracím
Univerzálně použitelné šroubení
Rychlá a snadná montáž

Oblasti použití

Pro kabely v kombinaci s ochrannou hadicí:
SILVYN® AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU
Strojírenství
Investiční výstavba

Vlastnosti výrobku

Kompaktní provedení

Konstrukce

Metrický připojovací závit
Šestihránné připojovací hrdlo

Poslední změny (18.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://lappczech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® US-M

Závitové hrdlo
Těsnicí prvek
Převlečná matice

Technická data

Klasifikace ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 ETIM 5.0 Class-Description: Šroubení pro kovové ochranné hadice
Klasifikace ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001180 ETIM 6.0 Class-Description: Šroubení kovové ochranné hadice
Materiál:	Těleso: poniklovaná mosaz Těsnicí kroužek: TPE
Krytí:	IP 40 (se SILVYN®AS, EDU-AS a EMC AS-CU) IP 65 (se SILVYN®AS-P)
Teplotní rozsah:	-40 °C až +125 °C

Poznámka

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
Uvedené ceny jsou základní ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

Číslo výrobku	Metrické rozměry	Vnitřní průměr mm	Jmenovitá velikost hadice	Balící jednotky kusů
SILVYN®US-M pro SILVYN® AS				
55502611	10 x 1.0	6,5	10	50
55502612	12 x 1.5	9	14	50
55502613	16 x 1.5	12,5	17	50
55502614	20 x 1.5	16	21	50
55502615	25 x 1.5	21	27	25
55502616	32 x 1,5	27,5	36	25
55502617	40 x 1.5	35	45	20
55502618	50 x 1.5	45	56	10
55502619	63 x 1,5	45	56	10
SILVYN® US-M pro SILVYN® AS-P				
55502621	10 x 1.0	6	10	50
55502622	12 x 1.5	8,5	14	50
55502623	16 x 1.5	11,5	17	50
55502624	20 x 1.5	15,5	21	50
55502625	25 x 1.5	20,5	27	25
55502626	32 x 1,5	27,5	36	25
55502627	40 x 1.5	35	45	20
55502628	50 x 1.5	45	56	10
55502629	63 x 1,5	45	56	10
SILVYN® US-M pro SILVYN® EDU-AS / EMC AS-CU				
55502631	10 x 1.0	6	10	50
55502642	12 x 1.5	8,5	14	50
55502633	16 x 1.5	11	17	50
55502634	20 x 1.5	15,5	21	50
55502636	25 x 1.5	20,5	27	25
55502646	32 x 1,5	27,5	36	25
55502638	40 x 1.5	35	45	20
55502639	50 x 1.5	45	56	10
55502641	63 x 1,5	45	56	10

Poslední změny (18.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktový management <http://appcech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03_16

SILVYN® US-M

