



## SILVYN® SP-PU


SILVYN® SP-PU – černá PUR hadice



SILVYN® SSV/SSV-M + SCH  
IP 54



SILVYN® SSVZ/SSVZ-M + SCH  
IP 54



SILVYN® USK/USK-M  
IP 54



SILVYN® SCH



Vodotěsná



UV odolný



Mechanická odolnost



Dobrá chemická odolnost

### Výhody

Ochrana před mechanickým namáháním  
Ochrana proti oděru  
Ochrana před chemikáliemi  
Odolnost proti UV záření a povětrnostním vlivům

### Oblasti použití

Ochrana kabelů  
Svazkování a vedení kabelů a vodičů  
Venkovní aplikace  
V drsném prostředí

### Vlastnosti výrobku

Odolnost proti přetržení  
Odolnost proti olejům a benzínu  
Bez halogenů  
Odolnost proti mikrobům  
Tvarově stabilní

## SILVYN® SP-PU

### Konstrukce

Zabudovaná vnitřní spirála z tvrdého PVC  
Vnější plášť z polyuretanu

### Technická data

Klasifikace ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001177 ETIM 5.0 Class-Description: plastová ochranná hadice
Klasifikace ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001177 ETIM 6.0 Class-Description: Plastová ochranná hadice
Certifikace:	IEC EN 61386-23
Barva:	RAL 9005 černá, UV odolná
Materiál:	PUR se spirálou z tvrdého PVC Chování při hoření podle UL 94 V0
Teplotní rozsah:	-20 °C až +90 °C

### Poznámka

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů  
Uvedené ceny jsou základní ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právníckým osobám.

**SILVYN® SP-PU**

Číslo výrobku	Vnitřní x vnější průměr mm	Poloměr ohybu mm	Vhodné pro SILVYN® SSV-M/SSVZ-M	Vhodné pro SILVYN® USK-M	Vhodné pro SILVYN® SSV/SSVZ	Vhodné pro SILVYN® USK	Vhodné pro SILVYN® SCH	Balící jednotky m
SILVYN® SP-PU								
61793620	10.0 x 14.0	50	16 x 1,5/1	12 x 1,5	9/1	9	10 - 16 S	25
61793630	12.0 x 16.0	60	16 x 1,5/2	16 x 1,5	9/2	11	12 - 20 S	25
61793640	14.0 x 18.0	70	20 x 1,5/1	-	11/1	13,5	12 - 20 S	25
61793650	16.0 x 20.0	80	20 x 1,5/2	20 x 1,5	11/2	16	16 - 25 S	25
61793660	22.0 x 27.0	110	25 x 1,5	25 x 1,5	-	21	20 - 32 S	25
61793670	30.0 x 36.0	150	32 x 1,5	32 x 1,5	29/1	29	25 - 40 S	25
61793680	38.0 x 44.0	200	40 x 1,5	40 x 1,5	36	36	32 - 50 S	25

Poslední změny (20.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://appozech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02\_03.16