

SILVYN® LKI

SILVYN® LKI – kyvné šroubení plastové hadice

Info

Otočná horní část s integrovaným závitovým hrdlem



Nároky na prostor



Montážní čas



Maximální ochrana proti vibracím

Výhody

Rychlá a snadná montáž
Ochrana proti vibracím
Pevnost v tahu
Otočné

Oblasti použití

Pro kabely v kombinaci s ochrannou hadicí:
SILVYN® FPS
SILVYN® FD-PU
Výroba robotů
Pro otočné použití

Vlastnosti výrobku

Hladký vnitřní povrch
Štíhlá konstrukce

Konstrukce

PG připojovací závit

Poslední změny (20.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://lappczech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® LKI

Otočná horní část s integrovaným závitovým hrdlem

Technická data

Klasifikace ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001178 ETIM 5.0 Class-Description: šroubení pro plastové ochranné hadice
Klasifikace ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001178 ETIM 6.0 Class-Description: Šroubení plastové ochranné hadice
Barva:	RAL 7001 stříbřitě šedá
Materiál:	PP
Krytí:	IP 54
Teplotní rozsah:	-10 °C až +110 °C

Poznámka

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
Uvedené ceny jsou základní ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právníckým osobám.

SILVYN® LKI

Číslo výrobku	Vhodná pro SKINTOP PG	OK mm	Celková délka mm	Délka závitu mm	Vnitřní průměr mm	Vhodné pro SILVYN® FPS/FD-PU	Balící jednotky kusů
SILVYN® LKI							
55000000	7	16	38	10	5,5	7 x 10	50
55000010	9	19	39,5	10	9,5	10 x 14	50
55000020	11	22	42	10	11,5	13 x 17	50
55000030	13,5	24	42	10	13	15 x 19	50
55000040	16	27	48	11	14,5	16 x 21	50
55000050	21	35	58	11	19,5	22 x 27	25
55000060	29	45	59	12	27	29 x 36	25
55000070	36	54	62,5	12	35,5	38 x 45	25
55000090	48	65	68	15	46	48 x 56	10

Poslední změny (20.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://appcech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03.16