

## SILVYN®SPLIT GMP-M

SILVYN® SPLIT GMP-M je dělitelná protimatice k dodatečné instalaci s dělitelnou hadicí SILVYN® SPLIT



UV odolný



Teplotně odolný



Montážní čas



Bez halogenů

### Výhody

Rychlá montáž  
Jednoduchá demontáž

### Poznámky

Odolnost proti UV záření a povětrnostním vlivům

### Technická data

Klasifikace ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Class-Description: Šroubení pro plastové drážkované ochranné hadice

Klasifikace ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001176

ETIM 6.0 Class-Description: Šroubení plastové vlnové hadice

Barva:

RAL 9005 černá, UV odolná

Materiál:

PA bezhalogenový

Teplotní rozsah:

-40 °C až +120 °C

### Poznámka

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů  
Uvedené ceny jsou základní ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

**SILVYN®SPLIT GMP-M**

Číslo výrobku	Metrické rozměry	Balící jednotky kusů
SILVYN® SPLIT GMP-M (s metrickou maticí)		
61806686	16 x 1.5	100
61806688	25 x 1.5	50
61806689	32 x 1,5	50
61806691	40 x 1.5	25
61806687	20 x 1.5	100
61806692	50 x 1.5	25

Poslední změny (20.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://appcech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02\_03.16