

## FIPLOCK® PA6

Flexibilní, zvlněný systém ochranné hadice kabelu v uzavřeném provedení

### Info

Hazard Level: HL 3



Vodotěsná



UV odolný



Odolnost proti olejům



Nízká hmotnost



Montážní čas



Bez halogenů



Dobrá chemická odolnost



Železnice



Odolnost proti plameni

## FIPLOCK® PA6



Odolný proti chladu



### Výhody

Flexibilní konstrukce hadice umožňuje malé poloměry ohybu a je optimální pro prostorově úsporné uložení ve stísněném prostoru v suchých a vlhkých prostorech, ale i venku

Odolný proti mechanickému poškození

Flexibilní

Tvarově stabilní

### Oblasti použití

Pro použití v kolejových vozidlech a autobusech, pro pevné instalace a aplikace, kde může dojít k omezenému pohybu

Železniční technika

Vybavení veřejné dopravy

### Vlastnosti výrobku

Nízká hustota kouře

Samozhášivá, bez tvorby kapek

Bez halogenů

Zvýšená odolnost vůči olejům, benzinu a dalším chemikáliím

Dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům a UV záření

### Technická data

Klasifikace ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001175 ETIM 5.0 Class-Description: ochranná hadice
Klasifikace ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001175 ETIM 6.0 Class-Description: Plastová vlnová hadice
Certifikace:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL3
Barva:	Šedá (RAL 7011) Černá (RAL 9005), odolná proti UV záření
Materiál:	PA 6 Neobsahuje silikon Bezhalogenový Chování při hoření podle UL 94 V-0
Teplotní rozsah:	-45 °C až +120 °C

### Poznámka

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů

Uvedené ceny jsou základní ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

Číslo výrobku	Jmenovitá velikost	Vnitřní x vnější průměr mm	Poloměr ohybu mm	Vhodný pro FIPLOCK® ONE série	Barva	Balící jednotky m
Dělitelná verze						
61803942	7	6.3 x 10.0	25	-	černá	-
61803943	10	8.8 x 13.5	30	-	černá	-
61803944	11	11.0 x 16.1	30	-	černá	-
61803945	14	13.2 x 18.7	35	-	černá	-
61803946	16	16.0 x 21.5	40	-	černá	-
61803947	20	20.2 x 25.7	50	-	černá	-
61803948	23	23.9 x 31.3	60	-	černá	-
61803949	29	27.3 x 35.5	110	-	černá	-
61803950	37	32.5 x 43.2	135	-	černá	-
61803951	45	43.1 x 54.2	140	-	černá	-
Verze se standardní hmotností (uzavřená)						
61803908	7	6.2 x 10.0	15	12 x 1,5	černá	50
61803909	10	9.6 x 12.8	20	12 x 1,5/16 x 1,5/20 x 1,5	černá	50
61803910	12	12.0 x 15.7	30	16 x 1,5/20 x 1,5	černá	50
61803911	17	16.1 x 21.1	35	20 x 1,5/25 x 1,5	černá	50
61803912	23	22.0 x 28.4	40	25 x 1,5/32 x 1,5	černá	50
61803913	29	28.3 x 34.5	50	32 x 1,5/40 x 1,5	černá	50
61803914	36	35.8 x 42.2	55	40 x 1,5/50 x 1,5	černá	25
61803915	48	46.7 x 53.8	65	50 x 1,5/63 x 1,5	černá	25
61803916	56	56.3 x 67.2	100	-	černá	25
61803917	70	67.2 x 79.6	130	-	černá	25
61803918	95	91.3 x 106.0	170	-	černá	10
61803919	125	126.5 x 146.5	380	-	černá	10
61803920	7	6.2 x 10.0	15	12 x 1,5	šedá	50
61803921	10	9.6 x 12.8	20	12 x 1,5/16 x 1,5/20 x 1,5	šedá	50
61803922	12	12.0 x 15.7	30	16 x 1,5/20 x 1,5	šedá	50
61803923	17	16.1 x 21.1	35	20 x 1,5/25 x 1,5	šedá	50
61803924	23	22.0 x 28.4	40	25 x 1,5/32 x 1,5	šedá	50
61803925	29	28.3 x 34.5	50	32 x 1,5/40 x 1,5	šedá	50
61803926	36	35.8 x 42.2	55	40 x 1,5/50 x 1,5	šedá	25
61803927	48	46.7 x 53.8	65	50 x 1,5/63 x 1,5	šedá	25
61803928	56	56.3 x 67.2	100	-	šedá	25

Poslední změny (18.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktový management <http://lappcech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02\_03\_16

**FIPLOCK® PA6**

Číslo výrobku	Jmenovitá velikost	Vnitřní x vnější průměr mm	Poloměr ohybu mm	Vhodný pro FIPLOCK® ONE série	Barva	Balící jednotky m
61803929	70	67.2 x 79.6	130	-	šedá	25
61803930	95	91.3 x 106.0	170	-	šedá	10
61803931	125	126.5 x 146.5	380	-	šedá	10
Robustní verze (uzavřená)						
61803932	17	16.1 x 21.1	35	20 x 1,5/25 x 1,5	černá	50
61803933	23	22.0 x 28.5	45	25 x 1,5/32 x 1,5	černá	50
61803934	29	28.3 x 34.7	55	32 x 1,5/40 x 1,5	černá	50
61803935	36	35.8 x 42.3	60	40 x 1,5/50 x 1,5	černá	25
61803936	48	46.7 x 54.2	70	50 x 1,5/63 x 1,5	černá	25
61803937	17	16.1 x 21.1	35	20 x 1,5/25 x 1,5	šedá	50
61803938	23	22.0 x 28.5	45	25 x 1,5/32 x 1,5	šedá	50
61803939	29	28.3 x 34.7	55	32 x 1,5/40 x 1,5	šedá	50
61803940	36	35.8 x 42.3	60	40 x 1,5/50 x 1,5	šedá	25
61803941	48	46.7 x 54.2	70	50 x 1,5/63 x 1,5	šedá	25

Poslední změny (18.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://appcech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02\_03.16