

SILVYN® KLICK GPZ-M

SILVYN® KLICK GPZ-M – metrické šroubení hadice s integrovaným odlehčením tahu pro SILVYN® RILL



Široká paleta schvalovacích certifikací



Teplotně odolný



Optimální odlehčení tahu



Montážní čas



Velký rozsah sevření

Výhody

Rychlá montáž
Jednoduchá demontáž
Navíc odlehčení tahu kabelu
Přídavné utěsnění kabelu

Oblasti použití

Pro kabely v kombinaci s ochrannou hadicí:
SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Výroba robotů
Všude tam, kde mají být kabely a vodiče navíc tahově odlehčeny a utěsněny

Odkazy na normy / schválení

UL File No. E308201

Poslední změny (20.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://lappczech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® KLICK GPZ-M

Konstrukce

Metrický přípojovací závit
Kabelová vývodka
Základní těleso s vnitřním těsněním
Horní část se zajištěným pouzdem

Technická data

Klasifikace ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Šroubení pro plastové drážkované ochranné hadice
Klasifikace ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Class-Description: Šroubení plastové vlnové hadice
Barva:	Šedá (RAL 7031) Černá (RAL 9011), UV odolná
Materiál:	PA6
Krytí:	IP 68 IP 69
Teplotní rozsah:	-40 °C až +115 °C

Poznámka

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
Uvedené ceny jsou základní ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

SILVYN® KLICK GPZ-M

Číslo výrobku	Metrické rozměry	Rozsah sevření mm	OK mm	Délka závitu mm	Vnitřní průměr mm	Pro vnější průměr hadice mm	Vhodné pro SILVYN® RILL	Balící jednotky kusů
SILVYN® KLICK, GPZ-M šedá								
55500800	12 x 1.5	4 - 6.5	16	8	6,5	10	10	20
55500810	16 x 1.5	5 - 9.5	18	8	9,5	13	13	20
55500820	20 x 1.5	8 - 12	24	8	13	15,8	16	20
55500830	25 x 1.5	11 - 16	27	8	16	21,2	21	10
55500840	32 x 1,5	15 - 21	34	10	18	28,5	28	10
55500850	40 x 1.5	16 - 26	40	10	25	34,5	34	10
55500860	50 x 1.5	27 - 35	55	12	32	42,5	42	10
55500870	63 x 1,5	32 - 42	65	12	44	54,5	54	10
SILVYN® KLICK, GPZ-M černá								
55500805	12 x 1.5	4 - 6.5	16	8	6,5	10	10	20
55500815	16 x 1.5	5 - 9.5	18	8	9,5	13	13	20
55500825	20 x 1.5	8 - 12	24	8	13	15,8	16	20
55500835	25 x 1.5	11 - 16	27	8	16	21,2	21	10
55500845	32 x 1,5	15 - 21	34	10	18	28,5	28	10
55500855	40 x 1.5	16 - 26	40	10	25	34,5	34	10
55500865	50 x 1.5	27 - 35	55	12	32	42,5	42	10
55500875	63 x 1,5	32 - 42	65	12	44	54,5	54	10

Poslední změny (20.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://lappcech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03.16