

SILVYN® KLICK-M

SILVYN® KLICK-M – metrické šroubení hadic pro SILVYN® RILL



Široká paleta schvalovacích certifikací



Teplotně odolný



Montážní čas

Výhody

Rychlá montáž
Jednoduchá demontáž
Pevnost v tahu
Dobré utěsnění
Otočné

Oblasti použití

Pro kabely v kombinaci s ochrannou hadicí:
SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Výroba robotů
Otočné použití

Odkazy na normy / schválení

UL File No. E308201

Konstrukce

Metrický připojovací závit
Základní těleso s vnitřním těsněním
Horní část se zajištěným pouzdem

Poslední změny (20.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://lappczech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® KLICK-M

Technická data

Klasifikace ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Šroubení pro plastové drážkované ochranné hadice
Klasifikace ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Class-Description: Šroubení plastové vlnové hadice
Barva:	Šedá (RAL 7031) Černá (RAL 9011), UV odolná
Materiál:	PA6 Bez halogenů
Krytí:	IP 68 IP 69
Teplotní rozsah:	-40 °C až +115 °C

Poznámka

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
Uvedené ceny jsou základní ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

SILVYN® KLICK-M

Číslo výrobku	Metrické rozměry	OK mm	Celková délka mm	Délka závitu mm	Vnitřní průměr mm	Pro vnější průměr hadice mm	Vhodné pro SILVYN® RILL	Balící jednotky kusů
SILVYN® KLICK-M šedá								
55501000	10 x 1.0	16	34,5	12	6	10	10	50
55501010	12 x 1.5	18	37	12	7	13	13	50
55501020	16 x 1.5/1	18	37	12	10	13	13	50
55501030	16 x 1,5/2	21	39	12	11	15.8	16	50
55501040	20 x 1,5/1	21	39	13	12	15.8	16	50
55501050	20 x 1,5/2	27	44,5	13	16	21.2	21	50
55501060	25 x 1.5	34	47	13	20,5	28.5	28	25
55501070	32 x 1,5	40	51	15	25,5	34.5	34	25
55501080	40 x 1.5	55	76	17	32	42.5	42	25
55501090	50 x 1.5	65	88	17	42,5	54.5	54	10
55500990	63 x 1,5	70	88	17	49	54.5	54	10
SILVYN® KLICK-M černá								
55501005	10 x 1.0	16	34,5	12	6	10	10	50
55501015	12 x 1.5	18	37	12	7	13	13	50
55501025	16 x 1.5/1	18	37	12	10	13	13	50
55501035	16 x 1,5/2	21	39	12	11	15.8	16	50
55501045	20 x 1,5/1	21	39	13	12	15.8	16	50
55501055	20 x 1,5/2	27	44,5	13	16	21.2	21	50
55501065	25 x 1.5	34	47	13	20,5	28.5	28	25
55501075	32 x 1,5	40	51	15	25,5	34.5	34	25
55501085	40 x 1.5	55	76	17	32	42.5	42	25
55501095	50 x 1.5	65	88	17	42,5	54.5	54	10
55500995	63 x 1,5	70	88	17	49	54.5	54	10

Poslední změny (20.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktový management <http://appcech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03_16