

SILVYN® KLICK NPT

SILVYN® KLICK-M – metrické šroubení hadic pro SILVYN® RILL



Montážní čas



Teplotně odolný



Široká paleta schvalovacích certifikací

Výhody

Rychlá montáž
Jednoduchá demontáž
Pevnost v tahu
Dobré utěsnění
Otočné

Oblasti použití

Pro kabely v kombinaci s ochrannou hadicí:
SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Výroba robotů
Otočné použití

Odkazy na normy / schválení

UL File No. E308201

Konstrukce

Připojovací závit NPT
Základní těleso s vnitřním těsněním
Horní část se zajištěným pouzdrem

SILVYN® KLICK NPT

Technická data

Klasifikace ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Šroubení pro plastové drážkované ochranné hadice
Barva:	RAL 9005 černá, UV odolná
Materiál:	PA6 Bez halogenů
Krytí:	IP 68 IP 69
Teplotní rozsah:	-40 °C až +115 °C

Poznámka

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
Uvedené ceny jsou základní ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

SILVYN® KLICK NPT

Číslo výrobku	Jmenovitá velikost	Celková délka mm	Délka závitů mm	Vnitřní průměr mm	Pro vnější průměr hadice mm	Vhodné pro SILVYN® RILL	Balící jednotky kusů
61800705	NPT 1/4"	34	11,5	7	10.0	10	50
61800715	NPT 3/8"	37	12	10	13.0	13	50
61800725	NPT 3/8"	39	12	12,5	15.8	16	50
61800755	NPT 3/4"	47,5	14	21	28.5	28	25
61800765	NPT 1"	52	16	27,5	34.5	34	25
61800784	NPT 1 1/2"	89	18	42,5	54.5	54	10
61800785	NPT 2"	92	21	48,5	54.5	54	10

Poslední změny (26.03.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produktové management <http://appcech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03.16