

SILVYN® KLICK-Y (TPE)

SILVYN® KLICK-Y (TPE) – rozdělovač ve tvaru Y pro SILVYN® RILL



Teplotně odolný



Montážní čas

Výhody

Jednoduchá montáž
Vysoká teplotní odolnost

Oblasti použití

Pro kabely v kombinaci s ochrannou hadicí:
SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Rozdělovač Y pro hadice SILVYN® RILL

Konstrukce

3x připojení ochranné hadice
1x závitový otvor pro upevnění šroubem M4

Technická data

Klasifikace ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001172

ETIM 5.0 Class-Description: Spojka pro paralelně drážkované ochranné hadice

Klasifikace ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001172

ETIM 6.0 Class-Description: Spojka pro vlnovou hadici

Barva:

Šedá (RAL 7031)

Černá (RAL 9011), UV odolná

Materiál:

TPE

Krytí:

IP 66

Teplotní rozsah:

-40 °C až +115 °C

Poznámka

Poslední změny (20.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://lappczech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® KCLICK-Y (TPE)

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
Uvedené ceny jsou základní ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

SILVYN® KLICK-Y (TPE)

Číslo výrobku	Jmenovitá velikost	Pro vnější průměr hadice mm	Vhodné pro SILVYN® RILL	Balící jednotky kusů
SILVYN® KLICK-Y (TPE) šedá				
56000120	3 x 10	10	10	10
56000140	2 x 16/1 x 21	15.8 / 21.2	16/21	10
56000150	2 x 21/1 x 28	21.2 / 28.5	21/28	10
56000160	2 x 28/1 x 34	28.5 / 34.5	28/34	10
SILVYN® KLICK-Y (TPE) černá				
56000125	3 x 10	10	10	10
56000145	2 x 16/1 x 21	15.8 / 21.2	16/21	10
56000155	2 x 21/1 x 28	21.2 / 28.5	21/28	10
56000165	2 x 28/1 x 34	28.5 / 34.5	28/34	10

Poslední změny (20.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://appcech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03.16