

SILVYN® FLEXILOK M

SILVYN® FLEXILOK M – šroubení hadice s metrickým závitem

Info

Mimořádně prostorově úsporné šroubení
Malá balicí jednotka



Bez halogenů



Montážní čas



Nároky na prostor



Teplotně odolný

Výhody

Rychlá montáž
Jednoduchá montáž
Cenově výhodné šroubení pro hadice
Bez volných dílů
Nový prostorově úsporný design

Oblasti použití

Strojírenství
Výroba rozvaděčů
Pohyblivé aplikace
Použití vyžadující minimální prostor
Instalace v budovách

Vlastnosti výrobku

Poslední změny (09.07.2020)
©2020 Lapp Group - all rights reserved.
Produktový management <http://lappczech.lappgroup.com>
Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FLEXILOK M

Odolnost proti UV záření a povětrnostním vlivům
Jeden díl, tenkostěnný
Bez halogenů a kadmia

Odkazy na normy / schválení

UL File No. E308201

Konstrukce

Metrický připojovací závit
Jednodílné těleso
Speciální svorkový systém

Poznámky

Demontáž se provádí šroubovákem

Technická data

Klasifikace ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Šroubení pro plastové drážkované ochranné hadice
Klasifikace ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Class-Description: Šroubení plastové vlnové hadice
Odkazy na normy / schválení:	IEC EN 61386-23
Barva:	Šedá (RAL 7031) Černá (RAL 9005), UV odolná
Materiál:	PA 66 Bezhalogenový
Krytí:	IP 66
Teplotní rozsah:	-40 °C až +120 °C

Poznámka

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
Uvedené ceny jsou základní ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

SILVYN® FLEXILOK M

Číslo výrobku	Metrické rozměry	Délka závitu mm	Vhodné pro SILVYN® FPAS	Vhodné pro vnější průměr hadice mm	Balící jednotky kusů
SILVYN® FLEXILOK M černá					
65500403	12 x 1.5	9	FPAS 10	10,0	10
65500405	16 x 1.5	12	FPAS 13	13,0	10
65500425	16 x 1.5	12	FPAS 16	15,8	10
65500415	20 x 1.5	14	FPAS 13	13,0	10
65500435	20 x 1.5	14	FPAS 16	15,8	10
65500436	20 x 1.5	14	FPAS 20	20	10
65500445	20 x 1.5	14	FPAS 21	21,2	10
65500456	25 x 1.5	15	FPAS 25	25	10
65500455	25 x 1.5	15	FPAS 28	28,5	10
65500464	32 x 1,5	16	FPAS 32	32	10
65500465	32 x 1,5	16	FPAS 34	34,5	10
65500458	40 x 1.5	16	FPAS 42	42,5	2
65500459	50 x 1.5	16	FPAS 54	54,5	1
65500468	63 x 1,5	16	FPAS 54	54,5	1
SILVYN® FLEXILOK M šedá					
65500404	12 x 1.5	9	FPAS 10	10,0	10
65500600	16 x 1.5	12	FPAS 13	13,0	10
65500420	16 x 1.5	12	FPAS 16	15,8	10
65500410	20 x 1.5	14	FPAS 13	13,0	10
65500430	20 x 1.5	14	FPAS 16	15,8	10
65500431	20 x 1.5	14	FPAS 20	20	10
65500440	20 x 1.5	14	FPAS 21	21,2	10
65500454	25 x 1.5	15	FPAS 25	25	10
65500610	25 x 1.5	15	FPAS 28	28,5	10
65500451	32 x 1,5	16	FPAS 32	32	10
65500460	32 x 1,5	16	FPAS 34	34,5	10
65500466	40 x 1.5	16	FPAS 42	42,5	2
65500467	50 x 1.5	16	FPAS 54	54,5	1
65500469	63 x 1,5	16	FPAS 54	54,5	1

Poslední změny (09.07.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktový management <http://appotech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03_16