

## SILVYN® FPAG 90° M

SILVYN® FPAG 90° M – šroubení hadice pro SILVYN® FPAS



Maximální ochrana proti vibracím



Montážní čas



Nároky na prostor



Teplotně odolný



Široká paleta schvalovacích certifikací

### Výhody

90° úhel umožňuje optimální montáž

Rychlá montáž

Pevnost v tahu

Utěsnění

Ochrana proti vibracím

### Oblasti použití

Pro kabely v kombinaci s ochrannou hadicí:

SILVYN® FPAS

Použití při silných vibracích

Pro stísněné prostorové poměry

### Vlastnosti výrobku

Odolnost proti UV záření a povětrnostním vlivům

Demontáž se provádí šroubovákem

## SILVYN® FPAG 90° M

### Odkazy na normy / schválení

UL File No. E308201

### Konstrukce

Metrický přípojovací závit

Úhel 90°

Základní těleso

Horní část s integrovaným celoobvodovým ozubením

### Technická data

Klasifikace ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Class-Description: Šroubení pro plastové drážkované ochranné hadice

Klasifikace ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001176

ETIM 6.0 Class-Description: Šroubení plastové vlnové hadice

Certifikace:

IEC EN 61386-23

Barva:

Šedá (RAL 7031)

Černá (RAL 9005), UV odolná

Materiál:

PA 66

Bezhalogenový

Krytí:

IP66

Teplotní rozsah:

-50 °C až +135 °C

### Poznámka

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů

Uvedené ceny jsou bazové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

**SILVYN® FPAG 90° M**

Číslo výrobku	Metrické rozměry	Vhodné pro SILVYN® FPAS	Balící jednotky kusů
<b>SILVYN® FPAG 90° M černá</b>			
55506485	12 x 1.5	10	10
55506495	16 x 1.5	13	10
55506505	16 x 1.5	16	10
55506515	20 x 1.5	16	10
55507075	20 x 1.5	18	10
55506526	20 x 1.5	20	10
55506525	20 x 1.5	21	10
55506536	25 x 1.5	25	10
55506535	25 x 1.5	28	10
55506545	32 x 1,5	34	10
55507085	40 x 1.5	42	1
55506555	50 x 1.5	42	1
55506565	50 x 1.5	54	1
55506575	63 x 1,5	54	1
55507095	63 x 1,5	67	1
<b>SILVYN® FPAG 90° M šedá</b>			
55506480	12 x 1.5	10	10
55506490	16 x 1.5	13	10
55506500	16 x 1.5	16	10
55506510	20 x 1.5	16	10
55507070	20 x 1.5	18	10
55506521	20 x 1.5	20	10
55506520	20 x 1.5	21	10
55506531	25 x 1.5	25	10
55506530	25 x 1.5	28	10
55506540	32 x 1,5	34	10
55507080	40 x 1.5	42	1
55506550	50 x 1.5	42	1
55506560	50 x 1.5	54	1
55506570	63 x 1,5	54	1
55507090	63 x 1,5	67	1

Poslední změny (09.07.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktový management <http://appotech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02\_03\_16