

SILVYN® FPAG-M

SILVYN® FPAG M – šroubení hadice pro SILVYN® FPAS



Bez halogenů



Maximální ochrana proti vibracím



Montážní čas



Optimální odlehčení tahu



Teplotně odolný



Široká paleta schvalovacích certifikací

Výhody

Rychlá montáž
Pevnost v tahu
Utěsnění
Ochrana proti vibracím

Oblasti použití

Pro kabely v kombinaci s ochrannou hadicí:
SILVYN® FPAS
Použití při silných vibracích

Vlastnosti výrobku

Odolnost proti UV záření a povětrnostním vlivům
Demontáž se provádí šroubovákem

Poslední změny (17.01.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://lappczech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FPAG-M

Odkazy na normy / schválení

UL File No. E308201

Konstrukce

Metrický připojovací závit

Horní část s integrovaným celoobvodovým ozubením

Poznámky

Verze s PG závitem najdete v online katalogu

Technická data

Klasifikace ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Class-Description: Šroubení pro plastové drážkované ochranné hadice

Klasifikace ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001176

ETIM 6.0 Class-Description: Šroubení plastové vlnové hadice

Certifikace:

IEC EN 61386-23

Barva:

Šedá (RAL 7031)

Černá (RAL 9005), UV odolná

Materiál:

PA 66

Bezhalogenový

Krytí:

IP 66

Teplotní rozsah:

-50 °C až +135 °C

Poznámka

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
Uvedené ceny jsou základní ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

SILVYN® FPAG-M

Číslo výrobku	Metrické rozměry	Pro vnější průměr hadice mm	Vhodné pro SILVYN® FPAS	Balící jednotky kusů
SILVYN® FPAG-M černá				
55506305	12 x 1.5	10	10	10
55506315	16 x 1.5	13	13	10
55506325	16 x 1.5	15.8	16	10
55506335	20 x 1.5	15.8	16	10
55507055	20 x 1.5	18.5	18	10
55506346	20 x 1.5	20.0	20	10
55506345	20 x 1.5	21.2	21	10
55506357	25 x 1.5	25.0	25	10
55506355	25 x 1.5	28.5	28	10
55506365	32 x 1,5	34.5	34	10
55506375	40 x 1.5	42.5	42	2
55506385	50 x 1.5	42.5	42	2
55506395	50 x 1.5	54.5	54	2
55506405	63 x 1,5	54.5	54	2
55506475	63 x 1,5	67.2	67	2
SILVYN® FPAG-M šedá				
55506300	12 x 1.5	10	10	10
55506310	16 x 1.5	13	13	10
55506320	16 x 1.5	15.8	16	10
55506330	20 x 1.5	15.8	16	10
55507050	20 x 1.5	18.5	18	10
55506341	20 x 1.5	20.0	20	10
55506340	20 x 1.5	21.2	21	10
55506351	25 x 1.5	25.0	25	10
55506350	25 x 1.5	28.5	28	10
55506360	32 x 1,5	34.5	34	10
55506370	40 x 1.5	42.5	42	2
55506380	50 x 1.5	42.5	42	2
55506390	50 x 1.5	54.5	54	2
55506400	63 x 1,5	54.5	54	2
55506470	63 x 1,5	67.2	67	2

Poslední změny (17.01.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktový management <http://lappcech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03_16