








## SILVYN® FPAS

SILVYN® FPAS – paralelně drážkovaná ochranná hadice nabízí společně se širokým příslušenstvím spolehlivou ochranu kabelů



-  Dobrá chemická odolnost
-  Odolnost proti plameni
-  Bez halogenů
-  Teplotně odolný
-  Vodotěsná
-  Široká paleta schvalovacích certifikací

### Výhody

Tvarově stabilní  
Flexibilní  
Odolná proti plameni, samozhášivá dle UL 94 V-2  
Zvýšená pevnost při sešlápnutí  
Odolnost proti nárazu

### Oblasti použití

Strojírenství  
Investiční výstavba  
Použití v železniční dopravě/konstrukci vozidel  
Pohyblivé aplikace  
Pro vnitřní i venkovní aplikace

Poslední změny (25.08.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://lappczech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® FPAS

### Vlastnosti výrobku

Bez halogenů a kadmia

Odolnost proti oděru

Zvýšená odolnost vůči olejům, benzínu a dalším chemikáliím

Nízké riziko požáru

### Odkazy na normy / schválení

UL File No. E308201

### Konstrukce

Paralelně drážkovaná hadice z polyamidu 6

### Technická data

Klasifikace ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001175

ETIM 5.0 Class-Description: ochranná hadice

Klasifikace ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001175

ETIM 6.0 Class-Description: Plastová vlnová hadice

Certifikace:

IEC EN 61386-23

Na vyžádání::

V provedení PA 12

Barva:

Šedá (RAL 7031)

Černá (RAL 9005), UV odolná

Materiál:

PA 6

Bezhalogenový

Chování při hoření podle UL 94 V-2

Teplotní rozsah:

-40 °C až +120 °C staticky

-20 °C až +100 °C dynamicky

### Poznámka

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů

Uvedené ceny jsou základní ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

Číslo výrobku	Jmenovitá velikost	Vnitřní x vnější průměr mm	Poloměr ohybu mm	Balící jednotky m
<b>SILVYN® FPAS černá</b>				
61754005	10	6.3 x 10	15	50
61754015	13	9.8 x 13	25	50
61754025	16	11.8 x 15.8	35	50
61754275	18	14.2 x 18.5	40	50
61737162	20	14.8 x 20	45	50
61754035	21	16.7 x 21.2	45	50
61737164	25	19.1 x 25	50	50
61754045	28	22.8 x 28.5	50	50
61754055	34	28.1 x 34.5	60	25
61754065	42	35.5 x 42.5	70	25
61754075	54	47.2 x 54.5	80	25
61754305	67	56.3 x 67.2	130	10
61737248	16	11.8 x 15.8	35	10
61737249	21	16.7 x 21.2	45	10
61737250	28	22.8 x 28.5	50	10
61737251	34	28.1 x 34.5	60	10
<b>SILVYN® FPAS šedá</b>				
61754000	10	6.3 x 10	15	50
61754010	13	9.8 x 13	25	50
61754020	16	11.8 x 15.8	35	50
61754270	18	14.2 x 18.5	40	50
61737253	20	14.8 x 20	45	50
61754030	21	16.7 x 21.2	45	50
61737163	25	19.1 x 25	50	50
61754040	28	22.8 x 28.5	50	50
61754050	34	28.1 x 34.5	60	25
61754060	42	35.5 x 42.5	70	25
61754070	54	47.2 x 54.5	80	25
61754300	67	56.3 x 67.2	130	10

Poslední změny (25.08.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://lappcech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02\_03\_16