

## EPIC® H-A 3 MTS


Inovativní pouzdro v kovovém a plastovém provedení

The compact metal housing is ideal for use in control systems and for supplying power in restricted spaces.

### Info

Malé, robustní kovové pouzdro

Třída krytí UL50E, testováno



Vodotěsná



Robustní



Mechanická odolnost



Výroba strojů a zařízení

### Výhody

Pouzdro v plastovém nebo kovovém provedení. Pro napájení při omezených prostorových podmínkách

### Oblasti použití

Výroba strojů a zařízení

Regulační technika

Elektronická laboratoř

### Vlastnosti výrobku

Kabelové pouzdro

Čepy pro podélný třmen

Kabelový vstup boční

Provedení s/bez kabelové vývodky

Poslední změny (28.05.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://lappczech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-A 3 MTS

### Technická data

Klasifikace ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Description: pouzdra pro průmyslové konektory
Klasifikace ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors
Materiál:	Pouzdro: tlaková litina zinku povrchově upravena šedou práškovou barvou Třímen: pozinkovaná ocel
Krytí:	IP 65 (v uzavřeném stavu) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (v uzavřeném stavu)
Zkoušeno VDE:	Certifikovaná kontrola výroby: VDE-reg. č.:B437 UL aprobace: UL File Number: E75770
Teplotní rozsah:	-40 °C až +100 °C, krátkodobě až +125 °C

### Poznámka

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů  
Uvedené ceny jsou základní ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

**EPIC® H-A 3 MTS**

Číslo výrobku	PL_BEZEICHNUNG ARTIKEL	M	PG	Materiál	Barva	Kabelová vývodka	Rozsah sevření kabelu
H-A pouzdro: kabelové pouzdro (kabelový vstup úhlový)							
10512300	H-A 3 MTs	-	11	tlakový zinkový odlitek	šedá	-	-
10427500	H-A 3 MTs	-	11	tlakový zinkový odlitek	šedá	ano	6.5 - 12
19512300	H-A 3 Ts M20	20	-	tlakový zinkový odlitek	šedá	-	-
19427500	H-A 3 Ts M20	20	-	tlakový zinkový odlitek	šedá	ano	3 - 13.5

Poslední změny (28.05.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktové management <http://appcech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN\_0456 / 02\_03.16