

## EPIC® H-B 16 TBF

Provedení pouzdra H-B. Průmyslový standard.






Robustní kovové pouzdro pro použití při stavbě strojů a zařízení sestává z přímého kabelového vstupu a 2 příčných třmenů.

### Info

Dva podélné třmeny pro vyšší bezpečnost

Třída krytí UL50E, testováno



-  Doplnující komponenty pro automatizaci od firmy Lapp
-  Výroba strojů a zařízení
-  Mechanická odolnost
-  Robustní
-  Vodotěsná

### Výhody

Standard pro kabelová pouzdra. Široký sortiment pro různá použití

### Oblasti použití

Investiční výstavba  
Osvětlovací a ozvučovací technika  
Plastikářský průmysl

### Vlastnosti výrobku

Spojkové pouzdro, nízké provedení

Poslední změny (20.01.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://lappczech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-B 16 TBF

2 příčné třmeny  
Kabelový vstup přímý  
Provedení s hrdlem/bez hrdla

### Technická data

Klasifikace ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Description: pouzdra pro průmyslové konektory
Klasifikace ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Pouzdro pro průmyslový konektor
Materiál:	Pouzdro: slitina hliníku povrchově upravena šedou práškovou barvou Třmen: pozinkovaná ocel Těsnění: NBR
Krytí:	IP 65 (v uzavřeném stavu) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (v uzavřeném stavu)
Zkoušeno VDE:	Certifikovaná kontrola výroby: VDE-reg. č.:B437 UL aprobace: UL File Number: E75770
Teplotní rozsah:	-40 °C až +100 °C, krátkodobě až +125 °C

### Poznámka

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů  
Uvedené ceny jsou základní ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

**EPIC® H-B 16 TBF**

Číslo výrobku	Popis výrobku	M	PG	Připojovací hrdlo	Balící jednotky kusů
H-B pouzdra: spojkové pouzdro (kabelový vstup přímý, příčné třmeny)					
10086000	H-B 16 TBF 21	-	21	ano	5
19086000	H-B 16 TBF M25	25	-	-	5

Poslední změny (20.01.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://appozech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02\_03.16