

EPIC® H-B 24 TBFH

Provedení pouzdra H-B. Průmyslový standard.

Univerzální kovové pouzdro se 2 příčnými třmeny a přímým kabelovým vstupem odolá po krátkou dobu teplotám přibližně +125 °C.

Info

Více vnitřního prostoru pro zapojení
 Dva podélné třmeny pro vyšší bezpečnost
 Třída krytí UL50E, testováno



Doplňující komponenty pro automatizaci od firmy Lapp



Výroba strojů a zařízení



Mechanická odolnost



Robustní



Vodotěsná

Výhody

4 šrouby pro bezpečnou montáž
 Nalité distanční kroužky pro snadnou montáž šroubení

Oblasti použití

Investiční výstavba
 Osvětlovací a ozvučovací technika
 Plastikářský průmysl

EPIC® H-B 24 TBFH

Vlastnosti výrobku

Spojkové pouzdro, vysoké provedení
2 příčné třmeny
Kabelový vstup přímý
Provedení s hrdlem/bez hrdla

Technická data

| | |
|---------------------|--|
| Klasifikace ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Description: pouzdra pro průmyslové konektory |
| Klasifikace ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Pouzdro pro průmyslový konektor |
| Materiál: | Pouzdro: slitina hliníku povrchově upravena šedou práškovou barvou Třmen: pozinkovaná ocel Těsnění: NBR |
| Krytí: | IP 65 (v uzavřeném stavu) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (v uzavřeném stavu) |
| Zkoušeno VDE: | Certifikovaná kontrola výroby: VDE-reg. č.:B437 UL aprobace: UL File Number: E75770 |
| Teplotní rozsah: | -40 °C až +100 °C, krátkodobě až +125 °C |

Poznámka

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
Uvedené ceny jsou základní ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

EPIC® H-B 24 TBFH

| Číslo výrobku | Popis výrobku | M | PG | Připojovací hrdlo | Balící jednotky kusů |
|---|-----------------|----|----|-------------------|----------------------|
| H-B pouzdra: spojkové pouzdro (kabelový vstup přímý, příčné třmeny, vysoké provedení) | | | | | |
| 70140400 | H-B 24 TBFH 21 | - | 21 | ano | 5 |
| 70140600 | H-B 24 TBFH 29 | - | 29 | ano | 5 |
| 79140400 | H-B 24 TBFH M25 | 25 | - | - | 5 |
| 79140600 | H-B 24 TBFH M32 | 32 | - | - | 5 |

Poslední změny (06.01.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://appozech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03.16