

EPIC® MH-Q 8,0 mm kontakty

Vysoká flexibilita díky použití libovolné kombinace vložek v jednom konektoru

Info

Modulární konektorový systém, kompatibilní se standardem na trhu



Napětí



Větrné elektrárny



Železnice



Výroba strojů a zařízení



Automatizace



Odolnost proti plameni

Výhody

Krimpovací připojení pro trvalé kontaktování odolné vibracím
Systém EPIC® MH je kompatibilní se standardem na trhu

Oblasti použití

Strojírenství
Výroba robotů
Investiční výstavba
Obnovitelné energie
Použití v železniční dopravě/konstrukci vozidel

Technická data

Klasifikace ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

Poslední změny (20.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://lappczech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MH-Q 8,0 mm kontakty

| | |
|-----------------------|---|
| Klasifikace ETIM 6: | ETIM 5.0 Class-Description: kontakty pro průmyslové konektory ETIM 6.0 Class-ID: EC000796 ETIM 6.0 Class-Description: Kontakt pro průmyslový konektor |
| Vnitřní odpor: | < 5 mOhm |
| Připojení vodičů: | Krimpovací připojení: 10 mm ² ... 35 mm ² |
| Délka odizolování mm: | 18 |
| Pracovní cykly: | 500 |

Poznámka

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
Uvedené ceny jsou základní ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

EPIC® MH-Q 8,0 mm kontakty

| Číslo výrobku | Popis výrobku | Typ kontaktu | Připojovací průřez mm ² | Balící jednotky kusů |
|-------------------------|----------------------------------|--------------|------------------------------------|----------------------|
| Kontakty EPIC® MH D=8,0 | | | | |
| 44423242 | EPIC® MH SCEM AG 10sqmm D=8.0 | kolík | 10 | 10 |
| 44423246 | EPIC® MH BCEM AG 10sqmm D=8.0 | dutinka | 10 | 10 |
| 44423243 | EPIC® MH SCEM AG 16sqmm D=8.0 | kolík | 16 | 10 |
| 44423247 | EPIC® MH BCEM AG 16sqmm D=8.0 | dutinka | 16 | 10 |
| 44423244 | EPIC® MH SCEM AG 25sqmm D=8.0 | kolík | 25 | 10 |
| 44423248 | EPIC® MH BCEM AG 25sqmm D=8.0 | dutinka | 25 | 10 |
| 44423245 | EPIC® MH SCEM AG 35sqmm D=8.0 | kolík | 35 | 10 |
| 44423249 | EPIC® MH BCEM AG 35sqmm D=8.0 | dutinka | 35 | 10 |

Poslední změny (20.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://lappcech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03.16