


## Decipásek AHIB

Izolované koncové dutinky žil v uzavíratelných sáčcích s uzávěrem Mini-Crip, malé balení



Bez halogenů

### Oblasti použití

Izolované koncové dutinky žil v uzavíratelných sáčcích

### Poznámky

Montážní nářadí viz přehledová tabulka "Krimpovací kleště pro koncové dutinky žil"

### Rozsah dodávky

Izolované koncové dutinky žil normální délky balené jako pás s 10 spojenými uzavíratelnými sáčky po 100 kusech  
Uzávěr Mini-Crip k oddělení jednotlivých sáčků

### Technická data

Klasifikace ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000005

ETIM 5.0 Class-Description: koncové dutinky

Klasifikace ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000005

ETIM 6.0 Class-Description: Koncová dutinka žíly

Všeobecně:

Bez halogenů

Materiál:

Měď/polypropylen

Povrch pocínovaný

Teplotní rozsah:

-5 °C až +105 °C

### Poznámka

Další velikosti a barvy na vyžádání

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů

Uvedené ceny jsou základní ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

**Decipásek AHIB**

Číslo výrobku	Označení výrobku	Pro mm <sup>2</sup>	Barva	l1 mm	l2 mm	d1 mm	s1 mm	d2 mm	s2 mm	Obsah	Balící jednotky kusů
61794760	Decipásek AHIB	0.34	tyrkysová	10,5	6	0,8	0,25	2	0,25	10 x 100	1
61794770	Decipásek AHIB	0.5	oranžová	13,5	8	1,1	0,15	2,5	0,25	10 x 100	1
61794780	Decipásek AHIB	0.75	bílá	14	8	1,3	0,15	2,8	0,25	10 x 100	1
61794790	Decipásek AHIB	1	žlutá	14,5	8	1,5	0,15	3	0,3	10 x 100	1
61794800	Decipásek AHIB	1.5	červená	14,5	8	1,8	0,15	3,4	0,3	10 x 100	1
61794810	Decipásek AHIB	2.5	modrá	15	8	2,3	0,15	4,2	0,3	10 x 100	1

Poslední změny (20.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktové management <http://appcech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02\_03.16